

Cavo di fissaggio **in acciaio galvanizzato** Acc

CAB 7x7 o 7x19 anima metallica

- Cavo in acciaio venduto in rullo
- Intrecciatura 1+6 trefoli da 7 fili fino a Ø5 mm
- Intrecciatura 1+6 trefoli da 19 fili a partire da Ø6 mm



NUOVO!



1+6

Trefoli da 7 fili



1+6

Trefoli da 19 fili

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	prezzo-10%-20%			Su richiesta

Riferimenti	Ø cavo	Tipo di intrecciatura	Carico alla rottura (kg)	Lunghezza (metro)	Massa/rullo (kg)	Prezzo unit. da 1 a 5
CAB1.5-100/B	1,5	7x7	145	100	0,98	40,35 €
CAB2-15/B	2,0	7x7	258	15	0,28	9,67 €
CAB2-25/B	2,0	7x7	258	25	0,42	15,83 €
CAB2-50/B	2,0	7x7	258	50	0,85	24,96 €
CAB2-100/B	2,0	7x7	258	100	1,66	41,62 €
CAB2.5-15/B	2,5	7x7	410	15	0,38	10,10 €
CAB2.5-50/B	2,5	7x7	410	50	1,35	27,04 €
CAB2.5-100/B	2,5	7x7	410	100	2,52	45,78 €
CAB2.5-250/B	2,5	7x7	410	250	6,32	108,16 €
CAB3-15/B	3,0	7x7	581	15	0,57	11,18 €
CAB3-25/B	3,0	7x7	581	25	0,93	18,25 €
CAB3-50/B	3,0	7x7	581	50	1,86	29,49 €
CAB3-100/B	3,0	7x7	581	100	3,85	52,17 €
CAB4-15/B	4,0	7x7	1030	15	0,99	17,67 €
CAB4-25/B	4,0	7x7	1030	25	1,80	25,28 €
CAB4-50/B	4,0	7x7	1030	50	3,32	41,14 €
CAB4-100/B	4,0	7x7	1030	100	6,53	77,65 €
CAB5-15/B	5,0	7x7	1620	15	1,53	23,07 €
CAB5-25/B	5,0	7x7	1620	25	2,54	36,74 €
CAB5-50/B	5,0	7x7	1620	50	5,43	56,41 €
CAB5-100/B	5,0	7x7	1620	100	10,40	107,47 €
CAB6-15/B	6,0	7x19	2140	15	2,26	32,29 €
CAB6-25/B	6,0	7x19	2140	25	3,70	48,53 €
CAB6-50/B	6,0	7x19	2140	50	7,48	84,90 €
CAB6-100/B	6,0	7x19	2140	100	14,16	162,42 €
CAB7-15/B	7,0	7x19	3450	15	2,98	47,81 €
CAB7-25/B	7,0	7x19	3450	25	5,00	76,35 €
CAB7-50/B	7,0	7x19	3450	50	10,00	141,96 €
CAB8-15/B	8,0	7x19	3810	15	3,88	51,54 €
CAB8-25/B	8,0	7x19	3810	25	6,76	78,35 €
CAB8-50/B	8,0	7x19	3810	50	12,96	143,01 €
CAB9-50/B	9,0	7x19	4830	50	16,62	185,48 €
CAB10-25/B	10,0	7x19	5960	25	10,30	110,85 €

Altri prodotti...



BLHM30

Rinvio angolare, fino a 4.4 Nm



PT882

Pignone di trazione, Serie 882



RBN

Ruota, Rivestimento in gomma - nucleo in polipropilene



CHAL3

Cerniera piana, Alluminio



DILC

Indexing plunger with cam, with cam



CMM

Testa a snodo maschio DIN ISO12240-4, Acciaio / bronzo



CTZYSS

Antivibrante elastico inox sgolato, Inox



B5Cf

Manopola, Con coppia regolabile



RFVfp

Riduttore inox a ruota e vite senza fine, Piede di supporto



CLA

Maniglia a ripresa Hygienic Usit®, Inox



JCDss

Giunto cardanico - inox, Sollecitazioni leggere



T5M T10M

Cinghia aperta al metro tipo T, T10 Poliuretano armatura in acciaio

Prodotti correlati



CABPVC

Cavo acciaio galvanizzato con PVC trasparente, Acciaio galvanizzato ...



CCLSS

Capocorda ad occhio, Inox



SCE

Serracavo, Acciaio



ERC

Terminale rapido per cavi, A forcilla