
Cavo di fissaggio in acciaio galvanizzato Acc

CAB 7x7 o 7x19 anima metallica

- ***Cavo in acciaio venduto in rullo***
- *Intrecciatura 1+6 trefoli da 7 fili fino a Ø5 mm*
- *Intrecciatura 1+6 trefoli da 19 fili a partire da Ø6 mm*



1+6
Trefoli da 7 fili



1+6
Trefoli da 19 fili

NUOVO!



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-10%	-20%	Su richiesta

Riferimenti	Ø cavo	Tipo di intrecciatura	Carico alla rottura (kg)	Lunghezza (metro)	Massa/rullo (kg)	Prezzo unit. da 1 a 5
CAB1.5-100/B	1,5	7x7	145	100	0,98	40,35 €
CAB2-15/B	2,0	7x7	258	15	0,28	9,67 €
CAB2-25/B	2,0	7x7	258	25	0,42	15,83 €
CAB2-50/B	2,0	7x7	258	50	0,85	24,96 €
CAB2-100/B	2,0	7x7	258	100	1,66	41,62 €
CAB2.5-15/B	2,5	7x7	410	15	0,38	10,10 €
CAB2.5-50/B	2,5	7x7	410	50	1,35	27,04 €
CAB2.5-100/B	2,5	7x7	410	100	2,52	45,78 €
CAB2.5-250/B	2,5	7x7	410	250	6,32	108,16 €
CAB3-15/B	3,0	7x7	581	15	0,57	11,18 €
CAB3-25/B	3,0	7x7	581	25	0,93	18,25 €
CAB3-50/B	3,0	7x7	581	50	1,86	29,49 €
CAB3-100/B	3,0	7x7	581	100	3,85	52,17 €
CAB4-15/B	4,0	7x7	1030	15	0,99	17,67 €
CAB4-25/B	4,0	7x7	1030	25	1,80	25,28 €
CAB4-50/B	4,0	7x7	1030	50	3,32	41,14 €
CAB4-100/B	4,0	7x7	1030	100	6,53	77,65 €
CAB5-15/B	5,0	7x7	1620	15	1,53	23,07 €
CAB5-25/B	5,0	7x7	1620	25	2,54	36,74 €
CAB5-50/B	5,0	7x7	1620	50	5,43	56,41 €
CAB5-100/B	5,0	7x7	1620	100	10,40	107,47 €
CAB6-15/B	6,0	7x19	2140	15	2,26	32,29 €
CAB6-25/B	6,0	7x19	2140	25	3,70	48,53 €
CAB6-50/B	6,0	7x19	2140	50	7,48	84,90 €
CAB6-100/B	6,0	7x19	2140	100	14,16	162,42 €
CAB7-15/B	7,0	7x19	3450	15	2,98	47,81 €
CAB7-25/B	7,0	7x19	3450	25	5,00	76,35 €
CAB7-50/B	7,0	7x19	3450	50	10,00	141,96 €
CAB8-15/B	8,0	7x19	3810	15	3,88	51,54 €
CAB8-25/B	8,0	7x19	3810	25	6,76	78,35 €
CAB8-50/B	8,0	7x19	3810	50	12,96	143,01 €
CAB9-50/B	9,0	7x19	4830	50	16,62	185,48 €
CAB10-25/B	10,0	7x19	5960	25	10,30	110,85 €

Altri prodotti...



PDM_PDV

Detectable plastic palm grip, by metal detectors



PCAtherm

Maniglia a ponte, Thermoplastic



VTSM

Ball head screws Hygienic Design®, Inox



Q6

Cuscinetto radiale a sfere, Acciaio



F7-I

Visualizzatore multifunzione, Con sensore di posizione integrato



HTD8M_20

Puleggia dentata di trasmissione tipo HTD, HTD8 Acciaio o Ghisa



GP

Chiusura a leva molla a trazione compensata, Standard



VTLM

Volantino a 3 lobi, Poliammide - Acciaio



HG6

Ingranaggio dritto acciaio , Acciaio



MSP23

Inserto con piastrina a incollare



EHD16

Riduttore coassiale, da 210 a 380 Nm



PRF_RR

Elementi di giunzione, Piastra di raccordo

Prodotti correlati



CABPVC

Cavo acciaio galvanizzato con PVC trasparente, Acciaio galvanizzato ...



CCL

Capocorda ad occhiello, Acciaio



SCE

Serracavo, Acciaio



EV

Terminale rapido inox per cavi,