

Cavo di fissaggio in acciaio galvanizzato Acc

CAB 7x7 o 7x19 anima metallica

- Cavo in acciaio venduto in rullo
- Intrecciatura 1+6 trefoli da 7 fili fino a Ø5 mm
- Intrecciatura 1+6 trefoli da 19 fili a partire da Ø6 mm



NUOVO!



1+6

Trefoli da 7 fili



1+6

Trefoli da 19 fili

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	prezzo-10%-20%			Su richiesta

Riferimenti	Ø cavo	Tipo di intrecciatura	Carico alla rottura (kg)	Lunghezza (metro)	Massa/rullo (kg)	Prezzo unit. da 1 a 5
CAB1.5-100/B	1,5	7x7	145	100	0,98	40,35 €
CAB2-15/B	2,0	7x7	258	15	0,28	9,67 €
CAB2-25/B	2,0	7x7	258	25	0,42	15,83 €
CAB2-50/B	2,0	7x7	258	50	0,85	24,96 €
CAB2-100/B	2,0	7x7	258	100	1,66	41,62 €
CAB2.5-15/B	2,5	7x7	410	15	0,38	10,10 €
CAB2.5-50/B	2,5	7x7	410	50	1,35	27,04 €
CAB2.5-100/B	2,5	7x7	410	100	2,52	45,78 €
CAB2.5-250/B	2,5	7x7	410	250	6,32	108,16 €
CAB3-15/B	3,0	7x7	581	15	0,57	11,18 €
CAB3-25/B	3,0	7x7	581	25	0,93	18,25 €
CAB3-50/B	3,0	7x7	581	50	1,86	29,49 €
CAB3-100/B	3,0	7x7	581	100	3,85	52,17 €
CAB4-15/B	4,0	7x7	1030	15	0,99	17,67 €
CAB4-25/B	4,0	7x7	1030	25	1,80	25,28 €
CAB4-50/B	4,0	7x7	1030	50	3,32	41,14 €
CAB4-100/B	4,0	7x7	1030	100	6,53	77,65 €
CAB5-15/B	5,0	7x7	1620	15	1,53	23,07 €
CAB5-25/B	5,0	7x7	1620	25	2,54	36,74 €
CAB5-50/B	5,0	7x7	1620	50	5,43	56,41 €
CAB5-100/B	5,0	7x7	1620	100	10,40	107,47 €
CAB6-15/B	6,0	7x19	2140	15	2,26	32,29 €
CAB6-25/B	6,0	7x19	2140	25	3,70	48,53 €
CAB6-50/B	6,0	7x19	2140	50	7,48	84,90 €
CAB6-100/B	6,0	7x19	2140	100	14,16	162,42 €
CAB7-15/B	7,0	7x19	3450	15	2,98	47,81 €
CAB7-25/B	7,0	7x19	3450	25	5,00	76,35 €
CAB7-50/B	7,0	7x19	3450	50	10,00	141,96 €
CAB8-15/B	8,0	7x19	3810	15	3,88	51,54 €
CAB8-25/B	8,0	7x19	3810	25	6,76	78,35 €
CAB8-50/B	8,0	7x19	3810	50	12,96	143,01 €
CAB9-50/B	9,0	7x19	4830	50	16,62	185,48 €
CAB10-25/B	10,0	7x19	5960	25	10,30	110,85 €

Altri prodotti...



PRF-SCREEN-4

Screen support,
Support with 4 axes of
rotation



BPL

Sfera portante con
flangia, Leggero



SCA_SS

Serracavo, Inox



ASH

Anello di
sollevamento, dritto a
saldare



ACLEFS

Elementi di
ancoraggio,
Regolabile



SCE

Serracavo, Acciaio



GB-RA

Ingranaggio dritto
ottone, Ottone
CuZn39Pb3



BOXINS300

Inserto autofilettante,
Box kit per materiali
duri



BCFH

Pomello a fungo
Hygienic Usit®, Con



STRIP

Spazzola strip,
Lunghezza 1m



RPCtcss

Ruota girevole a foro
centrale, Inox -



CHB

Single output shaft,
For CHB gearbox

Prodotti correlati



CABPVC

Cavo acciaio
galvanizzato con PVC
trasparente, Acciaio
galvanizzato ...



CCLSS

Capocorda ad
occhiello, Inox



SCE

Serracavo, Acciaio



ERC

Terminale rapido per
cavi, A forcella