

# Cavo di fissaggio **in acciaio galvanizzato** Acc

## CAB 7x7 o 7x19 anima metallica

- Cavo in acciaio venduto in rullo
- Intrecciatura 1+6 trefoli da 7 fili fino a Ø5 mm
- Intrecciatura 1+6 trefoli da 19 fili a partire da Ø6 mm



**NUOVO!**



1+6

Trefoli da 7 fili



1+6

Trefoli da 19 fili

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	prezzo-10%-20%			Su richiesta

Riferimenti	Ø cavo	Tipo di intrecciatura	Carico alla rottura (kg)	Lunghezza (metro)	Massa/rullo (kg)	Prezzo unit. da 1 a 5
CAB1.5-100/B	1,5	7x7	145	100	0,98	40,35 €
CAB2-15/B	2,0	7x7	258	15	0,28	9,67 €
CAB2-25/B	2,0	7x7	258	25	0,42	15,83 €
CAB2-50/B	2,0	7x7	258	50	0,85	24,96 €
CAB2-100/B	2,0	7x7	258	100	1,66	41,62 €
CAB2.5-15/B	2,5	7x7	410	15	0,38	10,10 €
CAB2.5-50/B	2,5	7x7	410	50	1,35	27,04 €
CAB2.5-100/B	2,5	7x7	410	100	2,52	45,78 €
CAB2.5-250/B	2,5	7x7	410	250	6,32	108,16 €
CAB3-15/B	3,0	7x7	581	15	0,57	11,18 €
CAB3-25/B	3,0	7x7	581	25	0,93	18,25 €
CAB3-50/B	3,0	7x7	581	50	1,86	29,49 €
CAB3-100/B	3,0	7x7	581	100	3,85	52,17 €
CAB4-15/B	4,0	7x7	1030	15	0,99	17,67 €
CAB4-25/B	4,0	7x7	1030	25	1,80	25,28 €
CAB4-50/B	4,0	7x7	1030	50	3,32	41,14 €
CAB4-100/B	4,0	7x7	1030	100	6,53	77,65 €
CAB5-15/B	5,0	7x7	1620	15	1,53	23,07 €
CAB5-25/B	5,0	7x7	1620	25	2,54	36,74 €
CAB5-50/B	5,0	7x7	1620	50	5,43	56,41 €
CAB5-100/B	5,0	7x7	1620	100	10,40	107,47 €
CAB6-15/B	6,0	7x19	2140	15	2,26	32,29 €
CAB6-25/B	6,0	7x19	2140	25	3,70	48,53 €
CAB6-50/B	6,0	7x19	2140	50	7,48	84,90 €
CAB6-100/B	6,0	7x19	2140	100	14,16	162,42 €
CAB7-15/B	7,0	7x19	3450	15	2,98	47,81 €
CAB7-25/B	7,0	7x19	3450	25	5,00	76,35 €
CAB7-50/B	7,0	7x19	3450	50	10,00	141,96 €
CAB8-15/B	8,0	7x19	3810	15	3,88	51,54 €
CAB8-25/B	8,0	7x19	3810	25	6,76	78,35 €
CAB8-50/B	8,0	7x19	3810	50	12,96	143,01 €
CAB9-50/B	9,0	7x19	4830	50	16,62	185,48 €
CAB10-25/B	10,0	7x19	5960	25	10,30	110,85 €

## Altri prodotti...



GTCSS

Rullo tendicinghia, Per ambienti aggressivi



RPCtcss

Ruota girevole a foro centrale, Inox - Poliammide



UCFL

Cuscinetto a flangia ovale in ghisa, Ghisa



CLB\_T

Maniglia a ripresa - maschio, Zamak



CFUURSS

Perno folle inox, Standard - inox



HLUMss

Impugnatura girevole, Inox 316



SSG2\_304L

Ingranaggio dritto Inox, Inox 304L



BLHM40

Rinvio angolare, fino a 10.3 Nm



RURp

Rotella girevole con piastra, Poliuretano - Mozzo alluminio (Ultra



LRR

Chiaavistello con perno prismatico, Gancio



G-ECO2

Ingranaggio dritto acciaio - serie ECO, Acciaio C45



CHB

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 41 Nm

## Prodotti correlati



CABPVC

Cavo acciaio galvanizzato con PVC trasparente, Acciaio galvanizzato ...



CCL

Capocorda ad occhio, Acciaio



SCE

Serracavo, Acciaio



EV

Terminale rapido inox per cavi,