

Cavo di fissaggio in acciaio galvanizzato Acc

CAB 7x7 o 7x19 anima metallica

- Cavo in acciaio venduto in rullo
- Intrecciatura 1+6 trefoli da 7 fili fino a Ø5 mm
- Intrecciatura 1+6 trefoli da 19 fili a partire da Ø6 mm



NUOVO!



1+6

Trefoli da 7 fili



1+6

Trefoli da 19 fili

SCONTI PER QUANTITÀ

| | | | | |
|-----|----------------|----|-----|--------------|
| Qtà | 1+ | 6+ | 20+ | 50+ |
| Sc. | prezzo-10%-20% | | | Su richiesta |

| Riferimenti | Ø cavo | Tipo di intrecciatura | Carico alla rottura (kg) | Lunghezza (metro) | Massa/rullo (kg) | Prezzo unit. da 1 a 5 |
|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| CAB1.5-100/B | 1,5 | 7x7 | 145 | 100 | 0,98 | 40,35 € |
| CAB2-15/B | 2,0 | 7x7 | 258 | 15 | 0,28 | 9,67 € |
| CAB2-25/B | 2,0 | 7x7 | 258 | 25 | 0,42 | 15,83 € |
| CAB2-50/B | 2,0 | 7x7 | 258 | 50 | 0,85 | 24,96 € |
| CAB2-100/B | 2,0 | 7x7 | 258 | 100 | 1,66 | 41,62 € |
| CAB2.5-15/B | 2,5 | 7x7 | 410 | 15 | 0,38 | 10,10 € |
| CAB2.5-50/B | 2,5 | 7x7 | 410 | 50 | 1,35 | 27,04 € |
| CAB2.5-100/B | 2,5 | 7x7 | 410 | 100 | 2,52 | 45,78 € |
| CAB2.5-250/B | 2,5 | 7x7 | 410 | 250 | 6,32 | 108,16 € |
| CAB3-15/B | 3,0 | 7x7 | 581 | 15 | 0,57 | 11,18 € |
| CAB3-25/B | 3,0 | 7x7 | 581 | 25 | 0,93 | 18,25 € |
| CAB3-50/B | 3,0 | 7x7 | 581 | 50 | 1,86 | 29,49 € |
| CAB3-100/B | 3,0 | 7x7 | 581 | 100 | 3,85 | 52,17 € |
| CAB4-15/B | 4,0 | 7x7 | 1030 | 15 | 0,99 | 17,67 € |
| CAB4-25/B | 4,0 | 7x7 | 1030 | 25 | 1,80 | 25,28 € |
| CAB4-50/B | 4,0 | 7x7 | 1030 | 50 | 3,32 | 41,14 € |
| CAB4-100/B | 4,0 | 7x7 | 1030 | 100 | 6,53 | 77,65 € |
| CAB5-15/B | 5,0 | 7x7 | 1620 | 15 | 1,53 | 23,07 € |
| CAB5-25/B | 5,0 | 7x7 | 1620 | 25 | 2,54 | 36,74 € |
| CAB5-50/B | 5,0 | 7x7 | 1620 | 50 | 5,43 | 56,41 € |
| CAB5-100/B | 5,0 | 7x7 | 1620 | 100 | 10,40 | 107,47 € |
| CAB6-15/B | 6,0 | 7x19 | 2140 | 15 | 2,26 | 32,29 € |
| CAB6-25/B | 6,0 | 7x19 | 2140 | 25 | 3,70 | 48,53 € |
| CAB6-50/B | 6,0 | 7x19 | 2140 | 50 | 7,48 | 84,90 € |
| CAB6-100/B | 6,0 | 7x19 | 2140 | 100 | 14,16 | 162,42 € |
| CAB7-15/B | 7,0 | 7x19 | 3450 | 15 | 2,98 | 47,81 € |
| CAB7-25/B | 7,0 | 7x19 | 3450 | 25 | 5,00 | 76,35 € |
| CAB7-50/B | 7,0 | 7x19 | 3450 | 50 | 10,00 | 141,96 € |
| CAB8-15/B | 8,0 | 7x19 | 3810 | 15 | 3,88 | 51,54 € |
| CAB8-25/B | 8,0 | 7x19 | 3810 | 25 | 6,76 | 78,35 € |
| CAB8-50/B | 8,0 | 7x19 | 3810 | 50 | 12,96 | 143,01 € |
| CAB9-50/B | 9,0 | 7x19 | 4830 | 50 | 16,62 | 185,48 € |
| CAB10-25/B | 10,0 | 7x19 | 5960 | 25 | 10,30 | 110,85 € |

Altri prodotti...



M1

Coppia ruota e vite senza fine, Plastica lavorata (delrin)



BLHM40

Rinvio angolare, fino a 10.3 Nm



PAMF80EB

Piede snodato con base stampata fissabile Ø80, Piede snodato



SH2

Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli, Plastica lavorata (delrin)




PF15

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 3,75 Nm



SVT30

Martinetto a vite - Vite traslante, Vite traslante



RPP5

Cinghia di trasmissione RPP, RPP5



FBL6000_K1

Spazzola al metro fibre PA6 da Ø0,2 a Ø0,3, Poliammide nero 6 - pi...




BPM-Z

Pressore a molla con intaglio e puntale a




P30

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a



RPPM

Cinghia aperta al metro tipo RPP, RPP8



AC

Piastrina di riscontro, 13mm

Prodotti correlati



CCL

Capocorda ad occhiello, Acciaio



SCA

Serracavo, Acciaio



ERC

Terminale rapido per cavi, A occhio



ERF

Terminale rapido per cavi, Terminale filettato