

Cavo di fissaggio **in acciaio galvanizzato** Acc

CAB 7x7 o 7x19 anima metallica

- Cavo in acciaio venduto in rullo
- Intrecciatura 1+6 trefoli da 7 fili fino a Ø5 mm
- Intrecciatura 1+6 trefoli da 19 fili a partire da Ø6 mm



NUOVO!



1+6

Trefoli da 7 fili



1+6

Trefoli da 19 fili

SCONTI PER QUANTITÀ

| | | | | |
|-----|----------------|----|-----|--------------|
| Qtà | 1+ | 6+ | 20+ | 50+ |
| Sc. | prezzo-10%-20% | | | Su richiesta |

| Riferimenti | Ø cavo | Tipo di intrecciatura | Carico alla rottura (kg) | Lunghezza (metro) | Massa/rullo (kg) | Prezzo unit. da 1 a 5 |
|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| CAB1.5-100/B | 1,5 | 7x7 | 145 | 100 | 0,98 | 40,35 € |
| CAB2-15/B | 2,0 | 7x7 | 258 | 15 | 0,28 | 9,67 € |
| CAB2-25/B | 2,0 | 7x7 | 258 | 25 | 0,42 | 15,83 € |
| CAB2-50/B | 2,0 | 7x7 | 258 | 50 | 0,85 | 24,96 € |
| CAB2-100/B | 2,0 | 7x7 | 258 | 100 | 1,66 | 41,62 € |
| CAB2.5-15/B | 2,5 | 7x7 | 410 | 15 | 0,38 | 10,10 € |
| CAB2.5-50/B | 2,5 | 7x7 | 410 | 50 | 1,35 | 27,04 € |
| CAB2.5-100/B | 2,5 | 7x7 | 410 | 100 | 2,52 | 45,78 € |
| CAB2.5-250/B | 2,5 | 7x7 | 410 | 250 | 6,32 | 108,16 € |
| CAB3-15/B | 3,0 | 7x7 | 581 | 15 | 0,57 | 11,18 € |
| CAB3-25/B | 3,0 | 7x7 | 581 | 25 | 0,93 | 18,25 € |
| CAB3-50/B | 3,0 | 7x7 | 581 | 50 | 1,86 | 29,49 € |
| CAB3-100/B | 3,0 | 7x7 | 581 | 100 | 3,85 | 52,17 € |
| CAB4-15/B | 4,0 | 7x7 | 1030 | 15 | 0,99 | 17,67 € |
| CAB4-25/B | 4,0 | 7x7 | 1030 | 25 | 1,80 | 25,28 € |
| CAB4-50/B | 4,0 | 7x7 | 1030 | 50 | 3,32 | 41,14 € |
| CAB4-100/B | 4,0 | 7x7 | 1030 | 100 | 6,53 | 77,65 € |
| CAB5-15/B | 5,0 | 7x7 | 1620 | 15 | 1,53 | 23,07 € |
| CAB5-25/B | 5,0 | 7x7 | 1620 | 25 | 2,54 | 36,74 € |
| CAB5-50/B | 5,0 | 7x7 | 1620 | 50 | 5,43 | 56,41 € |
| CAB5-100/B | 5,0 | 7x7 | 1620 | 100 | 10,40 | 107,47 € |
| CAB6-15/B | 6,0 | 7x19 | 2140 | 15 | 2,26 | 32,29 € |
| CAB6-25/B | 6,0 | 7x19 | 2140 | 25 | 3,70 | 48,53 € |
| CAB6-50/B | 6,0 | 7x19 | 2140 | 50 | 7,48 | 84,90 € |
| CAB6-100/B | 6,0 | 7x19 | 2140 | 100 | 14,16 | 162,42 € |
| CAB7-15/B | 7,0 | 7x19 | 3450 | 15 | 2,98 | 47,81 € |
| CAB7-25/B | 7,0 | 7x19 | 3450 | 25 | 5,00 | 76,35 € |
| CAB7-50/B | 7,0 | 7x19 | 3450 | 50 | 10,00 | 141,96 € |
| CAB8-15/B | 8,0 | 7x19 | 3810 | 15 | 3,88 | 51,54 € |
| CAB8-25/B | 8,0 | 7x19 | 3810 | 25 | 6,76 | 78,35 € |
| CAB8-50/B | 8,0 | 7x19 | 3810 | 50 | 12,96 | 143,01 € |
| CAB9-50/B | 9,0 | 7x19 | 4830 | 50 | 16,62 | 185,48 € |
| CAB10-25/B | 10,0 | 7x19 | 5960 | 25 | 10,30 | 110,85 € |

Altri prodotti...



GAL 42

Rullo per trasportatore, Senza cuscinetti a sfere



SLB5

Pistoncino a molla, Tutto inox



FF40

Riduttore ad alberi paralleli, da 59 a 210



GG3

Ingranaggio dritto rettificato, Acciaio trattato



UGH40

Unità di guida tipo H, Per martinetti Ø 40



LWL

Guida lineare a sfere - Sfere inox, Binario - da 514 N a 16700 N



ACM_AZ

Aggancio per tirante chiusura in gomma, Aggancio



DB

Ingranaggio conico in acciaio, 2:1



R203

Molla per stampi ISO10243, Leggero



ZAmM

Albero per guida lineare, Acciaio



OP3

Indicatore di posizione digitale (N. di giri), 4



VTLF

Volantino a 3 lobi, Poliammide - Ottone

Prodotti correlati



CABPVC

Cavo acciaio galvanizzato con PVC trasparente, Acciaio galvanizzato ...



CCL

Capocorda ad occhio, Acciaio



SCE

Serracavo, Acciaio



EV

Terminale rapido inox per cavi,