

# New Cavo acciaio galvanizzato con PVC trasparente

7x7 o 7x19 Anima metallica

CAB/PVC

- Cavo in acciaio venduto in rotoli con rivestimento PVC trasparente trattato anti-UV
- Intreccio 1 + 6 trefoli di 7 fili fino a  $\varnothing$  5mm
- Intreccio 1 + 6 trefoli di 19 fili a partire da  $\varnothing$  6mm

## Utilizzo

- Con puleggia in plastica
- Applicazioni in esterno


## Opzioni

- Rotolo da 100m


## Info

- Togliere la protezione PVC sulla zona su cui effettuare la crimpatura

**NUOVO!**



7x19



7x7

## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	3+	10+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	

Codice	Ø cavo	ØEst.	Tipo di intreccio	Carico di rottura (kg)	Lunghezza (metro)	Massa/rotolo (kg)	Prezzo unit. da 1 a 2
CAB2-25/PVC	2	3	7x7	280	25	0,57	28,03 €
CAB3-25/PVC	3	5	7x7	630	25	1,39	39,92 €
CAB4-25/PVC	4	6	7x7	1120	25	2,25	48,41 €
CAB6-25/PVC	6	8	7x19	2351	25	4,42	103,09 €

Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



AXTR

Puleggia folle, Perno



5H2

Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli, Plastica lavorata (delrin)



PSG25

Ingranaggio dritto di precisione, Acciaio 20NCD2 cementato temprato



NPTR\_M

Morsetto con maniglia, Regolabile



E60B

Riduttore a rinvio angolare, da 4.50 a 24 Nm



LRR-53

Chiavistello con bloccaggio, Lucchetto a molla inox



BABpss

Perno autobloccante, Inox



PGB

Attrezzi, Porta attrezzi



YG1

Ingranaggio dritto PRESTAZIONE, Acciaio



BABPass

Perno autobloccante inox temprato ad



BSM

Pressore a molla con esagono incassato,




BEK

Vite a ricircolo di sfere miniatura, Supporto


## Prodotti correlati

anello



CAB

Cavo di fissaggio, Acciaio galvanizzato



CAB

Cavo di fissaggio, Inox



CCL

Capocorda ad occhiello, Acciaio



SCE\_SS

Serracavo, Inox