

# New Cavo acciaio galvanizzato con PVC trasparente

7x7 o 7x19 Anima metallica

CAB/PVC

- Cavo in acciaio venduto in rotoli con rivestimento PVC trasparente trattato anti-UV
- Intreccio 1 + 6 trefoli di 7 fili fino a  $\varnothing$  5mm
- Intreccio 1 + 6 trefoli di 19 fili a partire da  $\varnothing$  6mm

## Utilizzo

- Con puleggia in plastica
- Applicazioni in esterno


## Opzioni

- Rotolo da 100m


## Info

- Togliere la protezione PVC sulla zona su cui effettuare la crimpatura

**NUOVO!**



7x19



7x7


## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	3+	10+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	

Codice	Ø cavo	ØEst.	Tipo di intreccio	Carico di rottura (kg)	Lunghezza (metro)	Massa/rotolo (kg)	Prezzo unit. da 1 a 2
CAB2-25/PVC	2	3	7x7	280	25	0,57	28,03 €
CAB3-25/PVC	3	5	7x7	630	25	1,39	39,92 €
CAB4-25/PVC	4	6	7x7	1120	25	2,25	48,41 €
CAB6-25/PVC	6	8	7x19	2351	25	4,42	103,09 €

Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



TBV

Tavola di  
posizionamento  
verticale manuale,  
3kg



DOMI50

Accessori di  
collegamento, Piatto  
girevole



PW\_PWG15

Vite senza fine di  
precisione, Acciaio



BAG-MI

Anello di serraggio  
con intaglio e  
maniglia a leva,  
Acciaio



NPTR10

Connettore rinvio  
d'angolo, Regolabile



SEV

Attrezzo di bloccaggio  
a tirante, A tirante  
verticale - acciaio



PLM-20SC

Magnete cilindrico di  
fermo filettato,  
Magnete di fermo  
maschiato



MEB

Ingranaggio conico in  
plastica stampata, 1:1



PSG08

Ingranaggio dritto di  
precisione, Acciaio



RDCss

Tenditore, Inox



HTD5M\_09


Puleggia dentata di  
trasmissione tipo



RTE


Rotex®, elastico,  
acciaio

## Prodotti correlati



CAB

Cavo di fissaggio,  
Acciaio galvanizzato



CAB

Cavo di fissaggio, Inox



CCL

Capocorda ad  
occhiello, Acciaio



SCE\_SS

Serracavo, Inox