

New Cavo acciaio galvanizzato con PVC trasparente

7x7 o 7x19 Anima metallica

CAB/PVC

- Cavo in acciaio venduto in rotoli con rivestimento PVC trasparente trattato anti-UV
- Intreccio 1 + 6 trefoli di 7 fili fino a \varnothing 5mm
- Intreccio 1 + 6 trefoli di 19 fili a partire da \varnothing 6mm

Utilizzo

- Con puleggia in plastica
- Applicazioni in esterno


Opzioni

- Rotolo da 100m


Info

- Togliere la protezione PVC sulla zona su cui effettuare la crimpatura

NUOVO!



7x19



7x7


SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	3+	10+
Sc.	Prezzo -10%		Su richiesta

Codice	Ø cavo	Ø Est.	Tipo di intreccio	Carico di rottura (kg)	Lunghezza (metro)	Massa/rotolo (kg)	Prezzo unit. da 1 a 2
CAB2-25/PVC	2	3	7x7	280	25	0,57	28,03 €
CAB3-25/PVC	3	5	7x7	630	25	1,39	39,92 €
CAB4-25/PVC	4	6	7x7	1120	25	2,25	48,41 €
CAB6-25/PVC	6	8	7x19	2351	25	4,42	103,09 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



M1

Ruota per vite senza fine, Plastica lavorata (delrin)



HK

Accessorio di serraggio manuale, Serraggio manuale LWH



BLH40

Rinvio angolare a L, da 3 a 10.30 Nm



RBNpl

Ruota girevole con piastra, Acciaio - caucciù



M0

Vite senza fine , Acciaio temprato



CHB

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 41 Nm



R203

Molla per stampi ISO10243, Leggero



UGH50

Unità di guida tipo H, Per martinetti Ø 50



PCS_PA6

, 9.525mm (DIN 06B-1)



PRF_PIV

Cerniere e giunti, Fulcro per porta



HTD5M_15


Puleggia dentata di trasmissione tipo



PR821


Ruota di rinvio, Serie 821 e 805

Prodotti correlati



CAB

Cavo di fissaggio, Acciaio galvanizzato



CAB

Cavo di fissaggio, Inox



CCL

Capocorda ad occhiello, Acciaio



SCE_SS

Serracavo, Inox