New Cavo acciaio galvanizzato con PVC trasparente

7x7 o 7x19 Anima metallica

CAB/PVC

- ***Cavo in acciaio venduto in rotoli con rivestimento PVC trasparente trattato anti-UV***
- *Intreccio 1 + 6 trefoli di 7 fili fino a Ø 5mm*
- *Intreccio 1 + 6 trefoli di 19 fili a partire da Ø 6mm*

Utilizzo

- *Con puleggia in plastica*
- *Applicazioni in esterno*


Opzioni

- *Rotolo da 100m*


Info

- *Togliere la protezione PVC sulla zona su cui effettuare la crimpatura*





7x19



7x7

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	3+	10+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	Ø cavo	ØEst.	Tipo di intreccio	Carico di rottura (kg)	Lunghezza (metro)	Massa/ rotolo (kg)	Prezzo unit. da 1 a 2
CAB2-25/PVC	2	3	7x7	280	25	0,57	28,03 €
CAB3-25/PVC	3	5	7x7	630	25	1,39	39,92 €
CAB4-25/PVC	4	6	7x7	1120	25	2,25	48,41 €
CAB6-25/PVC	6	8	7x19	2351	25	4,42	103,09 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



Staffa di montaggio per molla a gas, Staffa di montaggio per forcell...



Rinvio angolare a dentatura spiroidale, Fino a 78Nm



Cuscinetto obliquo a sfere, Acciaio



Ingranaggio conico - Acciaio C43 - ECO, 2:1



Volantino a 3 lobi, Thermoplastic / Brass or stainless steel insert



Pignone tendicatena, Ruota dentata in acciaio



Manopola, Con coppia regolabile



Braccio di reazione, Rigido



Giunto elastico alluminio serie eco., Alluminio



Scovolo, seta




Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 22 Nm




Vite senza fine, Plastica lavorata (delrin)

Prodotti correlati



Cavo di fissaggio, Acciaio galvanizzato



Cavo di fissaggio, Inox



Capocorda ad occhiello, Acciaio



Serracavo, Inox