

New Cavo acciaio galvanizzato con PVC trasparente

7x7 o 7x19 Anima metallica

CAB/PVC

- Cavo in acciaio venduto in rotoli con rivestimento PVC trasparente trattato anti-UV
- Intreccio 1 + 6 trefoli di 7 fili fino a \varnothing 5mm
- Intreccio 1 + 6 trefoli di 19 fili a partire da \varnothing 6mm

Utilizzo

- Con puleggia in plastica
- Applicazioni in esterno


Opzioni

- Rotolo da 100m


Info

- Togliere la protezione PVC sulla zona su cui effettuare la crimpatura

NUOVO!



7x19



7x7

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	3+	10+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	

Codice	Ø cavo	Ø Est.	Tipo di intreccio	Carico di rottura (kg)	Lunghezza (metro)	Massa/rotolo (kg)	Prezzo unit. da 1 a 2
CAB2-25/PVC	2	3	7x7	280	25	0,57	28,03 €
CAB3-25/PVC	3	5	7x7	630	25	1,39	39,92 €
CAB4-25/PVC	4	6	7x7	1120	25	2,25	48,41 €
CAB6-25/PVC	6	8	7x19	2351	25	4,42	103,09 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



PW_PWG3

Vite senza fine di precisione, Acciaio



SVR30

Martinetto a vite - Vite rotante, Con madrevite esterna



SSG1_304L

Ingranaggio dritto Inox, Inox 304L



TUBE25_25

Tubo quadrato, Alluminio



CHA225

Cerniera ad avvitare, 225 gradi



SER

Accessori per porte, Ferraporte a calamita



MDB_MTB

Ingranaggio conico in plastica stampata, 2:1



SH3

Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli, Acciaio 20NCD2



HLC28

Rinvio angolare a dentatura spiroidale,



PSPE22

Conical flexible shaft handlee Ø22, Black



PRF-GPB

Guide for aluminium profile, Rail for 8mm



DB

Ingranaggio conico - Acciaio 60C40, 2:1

Prodotti correlati



CCL

Capocorda ad occhiello, Acciaio



CCLSS

Capocorda ad occhiello, Inox



SCA

Serracavo, Acciaio



SCA_SS

Serracavo, Inox