

Manicotto ovale per cavo

Per la crimpatura di un cavo in acciaio CABMA

- Manicotto per la crimpatura di una fune in acciaio con anima metallica
- Conforme alla norma 13411-3 a partire dal codice CAB2-MA/B
- T° d'utilizzo: max 100°C
- Materiale: Alluminio grezzo

Applicazioni

- Permette di realizzare dei cavi di tenuta.
- Per un utilizzo con un cavo con rivestimento, togliere il rivestimento sulla zona da crimpare per ottenere un serraggio corretto

Importante:

- Da non utilizzare per il sollevamento
- Da non utilizzare per i cavi in inox

Info

- Attrezzo per taglio e crimpatura CAB-TOOL

Accessori

- Pinze CABTOOL



Esempio di applicazione





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	3+	5+			
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta			

	Per cavo		Qtà per	Prezzo unit.
Codice	metallico diametro	Per cavo	conf.	da 1 a 2
CAB1.5-MA/B	1.5	CAB1.5	100	25,65 €
CAB2-MA/B	2	CAB2	100	32,94 €
CAB2.5-MA/B	2.5	CAB2.5	100	47,54 €
CAB3-MA/B	3	CAB3	100	34,30 €
CAB4-MA/B	4	CAB4	100	59,43 €
CAB5-MA/B	5	CAB5	100	83,20 €

Dimensioni in mm





Altri prodotti...



Guida lineare di precisione, da 1510 N

a 10500 N



Piede massiccio per carichi pesanti, Dado di regolazione



Maniglia a ripresa, Plastica



Pistoncino a molla, Miniatura inox



Giunto rigido in 2 parti, Ganascia di serraggio



Volantino a lobi, Poliammide



Perno serie corta inox, Inox - serie corta



Ingranaggio dritto di precisione, Acciaio 35NCD6 pretrattato



Perno autobloccante inox temprato ad anello. Con



Riduttore coassiale, da 35 a 50 Nm



Ingranaggio conico in plastica stampata , 2:1



Elementi di giunzione, Collegamento angolare

Prodotti correlati



Attrezzi per cavi, Attrezzi per crimpatura



Attrezzi per cavi, Attrezzi per taglio



Cavo di fissaggio, Acciaio galvanizzato