

New

Manicotto ovale per cavo

Per la crimpatura di un cavo in acciaio CABMA

- Manicotto per la crimpatura di una fune in acciaio con anima metallica
- Conforme alla norma 13411-3 a partire dal codice CAB2-MA/B
- T° d'utilizzo: max 100°C
- Materiale:
Alluminio grezzo

NUOVO!

Applicazioni

- Permette di realizzare dei cavi di tenuta.
- Per un utilizzo con un cavo con rivestimento, togliere il rivestimento sulla zona da crimpare per ottenere un serraggio corretto

Importante:


- Da non utilizzare per il sollevamento
- Da non utilizzare per i cavi in inox

Info

- Attrezzo per taglio e crimpatura CAB-TOOL

Accessori

- Pinze CABTOOL

**Esempio di applicazione**

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	3+	5+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	Per cavo metallico diametro	Per cavo	Qtà per conf.	Prezzo unit. da 1 a 2
CAB1.5-MA/B	1.5	CAB1.5	100	25,65 €
CAB2-MA/B	2	CAB2	100	32,94 €
CAB2.5-MA/B	2.5	CAB2.5	100	47,54 €
CAB3-MA/B	3	CAB3	100	34,30 €
CAB4-MA/B	4	CAB4	100	59,43 €
CAB5-MA/B	5	CAB5	100	83,20 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



ADL_M

Anello di sollevamento, Inox



CHM40

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 57 Nm




DOMI30

Accessori di collegamento, Piastra




AT5M AT10M

Cinghia aperta al metro tipo AT, AT10
Poliuretano armatura in acciaio



M0

Coppia ruota e vite senza fine, Plastica lavorata (delrin)



T5courroie

Cinghia di posizionamento T, T5
Poliuretano armatura in acciaio



G4-ECO

Ingranaggio dritto acciaio - serie ECO, Acciaio C45



J65

Riduttore coassiale a treni paralleli, da 0.80 a 2.95 - a treni para...




GE_ES

Snodo sferico, acciaio/acciaio



RAM30

Riduttore manuale, Rinvio angolare



RPPM

Cinghia aperta al metro tipo RPP, RPPM



UGH50

Unità di guida tipo H, Per martinetti Ø 50

Prodotti correlati




CABtool

Attrezzi per cavi, Attrezzi per crimpatura



CABtool

Attrezzi per cavi, Attrezzi per taglio



CAB

Cavo di fissaggio, Acciaio galvanizzato