

- Pinza crimpatrice e pinza taglia cavi

- Materiali:


Acciaio, manici rivestimento rosso

**NUOVO!**




### Applicazioni


- Per crimpare manualmente i manicotti ovali in alluminio CAB-MA sui cavi
- Per il taglio di cavi CAB




CAB-TOOL-M1



CAB-TOOL-C1



CAB-TOOL-M2  
CAB-TOOL-M3



CAB-TOOL-C2

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	3+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	

Codice	Per manicotti	Per cavo metallico diametro	Lunghezza L	Massa (kg)	Prezzo unit.
<b>Pinze a crimpare</b>					
CAB-TOOL-M1	CAB1.5-MA	1,5	230	0,350	60,60 €
	CAB2-MA	2			
CAB-TOOL-M2	CAB2-MA	2	440	1,030	193,12 €
	CAB2,5-MA	2,5			
	CAB3-MA	3			
CAB-TOOL-M3	CAB2-MA	2	660	2,610	248,06 €
	CAB2,5-MA	2,5			
	CAB3-MA	3			
	CAB4-MA	4			
	CAB5-MA	5			
<b>Pinze taglia-cavo</b>					
CAB-TOOL-C1		1 à 4	200	0,273	42,80 €
CAB-TOOL-C2		1 à 6	450	1,80	72,10 €

Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



KKP-AR  
Manicotto a sfere inclinate, Carichi elevati / -20° +200°



CHB  
Feet, For CHB gearbox



GG1  
Ingranaggio dritto rettificato, Acciaio trattato




PPOss  
Piastrina con anello, Inox




DBL805  
Rotella per catena, Serie 805



RBNtc  
Ruota girevole a foro centrale, Acciaio - caucciù



QNJ  
Cuscinetto a singola corona di rulli cilindrici, Anello interno fiss...



RPP8  
Cinghia di trasmissione RPP, RPP8



EBM  
Cavallotto in acciaio, Acciaio



EHD06  
Riduttore coassiale, da 8 a 19 Nm



PW\_PWG1  
Vite senza fine di precisione, Acciaio



BCF8  
Pomello a fungo Hygienic Usit®, Con perno filettato e collare alto


## Prodotti correlati




CABma  
Manicotto ovale per cavo, Per la crimpatura di un cavo in acciaio



CABtool  
Attrezzi per cavi, Attrezzi per crimpatura



CAB  
Cavo di fissaggio, Acciaio galvanizzato



CAB  
Cavo di fissaggio, Inox