

- Pinza crimpatrice e pinza taglia cavi

- Materiali:


Acciaio, manici rivestimento rosso

NUOVO!




Applicazioni


- Per crimpare manualmente i manicotti ovali in alluminio CAB-MA sui cavi
- Per il taglio di cavi CAB




CAB-TOOL-M1



CAB-TOOL-C1



CAB-TOOL-M2
CAB-TOOL-M3



CAB-TOOL-C2

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	3+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	

Codice	Per manicotti	Per cavo metallico diametro	Lunghezza L	Massa (kg)	Prezzo unit.
Pinze a crimpare					
CAB-TOOL-M1	CAB1.5-MA	1,5	230	0,350	60,60 €
	CAB2-MA	2			
CAB-TOOL-M2	CAB2-MA	2	440	1,030	193,12 €
	CAB2,5-MA	2,5			
	CAB3-MA	3			
CAB-TOOL-M3	CAB2-MA	2	660	2,610	248,06 €
	CAB2,5-MA	2,5			
	CAB3-MA	3			
	CAB4-MA	4			
	CAB5-MA	5			
Pinze taglia-cavo					
CAB-TOOL-C1		1 à 4	200	0,273	42,80 €
CAB-TOOL-C2		1 à 6	450	1,80	72,10 €


Dimensioni in mm

Altri prodotti...



PTA100

Piede snodato con base stampata Ø100, 15000N



P15

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 3,75 Nm



DB

Ingranaggio conico - Acciaio 60C40, 2:1



MSP23

Inserto con piastrina a incollare Masterplate®, Cilindrico Ø23 con...



CHAR7530

Cerniera a molla, saldabile



NPCR

Morsetto porta fotocellule, Regolabile



BAC105

Contenitore a becco, 8mm



TBbutee

Cuscinetto assiale a sfere a semplice effetto, Sfere acciaio



RBGtc

Ruota girevole a foro centrale, Acciaio - gomma grigia - a



B_ECO

Ingranaggio conico - Acciaio C43 - ECO, 1:1



FBL4004_K32

Spazzola al metro, Polipropilene nero striato (PP)



H4

Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Acciaio 20NCD2

Prodotti correlati




CABma

Manicotto ovale per cavo, Per la crimpatura di un cavo in acciaio




CABtool

Attrezzi per cavi, Attrezzi per taglio



CAB

Cavo di fissaggio, Acciaio galvanizzato



CAB

Cavo di fissaggio, Inox