

- Pinza crimpatrice e pinza taglia cavi

- Materiali:


Acciaio, manici rivestimento rosso

NUOVO!




Applicazioni


- Per crimpare manualmente i manicotti ovali in alluminio CAB-MA sui cavi
- Per il taglio di cavi CAB




CAB-TOOL-M1



CAB-TOOL-C1



CAB-TOOL-M2
CAB-TOOL-M3



CAB-TOOL-C2

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	3+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	

Codice	Per manicotti	Per cavo metallico diametro	Lunghezza L	Massa (kg)	Prezzo unit.
Pinze a crimpare					
CAB-TOOL-M1	CAB1.5-MA	1,5	230	0,350	60,60 €
	CAB2-MA	2			
CAB-TOOL-M2	CAB2-MA	2	440	1,030	193,12 €
	CAB2,5-MA	2,5			
	CAB3-MA	3			
CAB-TOOL-M3	CAB2-MA	2	660	2,610	248,06 €
	CAB2,5-MA	2,5			
	CAB3-MA	3			
	CAB4-MA	4			
	CAB5-MA	5			
Pinze taglia-cavo					
CAB-TOOL-C1		1 à 4	200	0,273	42,80 €
CAB-TOOL-C2		1 à 6	450	1,80	72,10 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



AT5M AT10M

Cinghia aperta al metro tipo AT, AT5 Poliuretano armatura in acciaio



RT25

Calettatore di bloccaggio, Coppia media/elevata



YG1

Ingranaggio dritto PRESTAZIONE, Acciaio 35NCD6



SA_SAKH

Supporto per manicotto, Chiuso - carico leggero



CHAB

Hinge with stop, Hinge




PRF-SCREEN-1

Screen support, Basic support



MET

Cuscinetto cilindrico , Self-lubricating sintered bronze



PF40NM

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 18 Nm



RBGpl

Ruota fissa con piastra, Acciaio - gomma grigia



PSP

Accessori per pannello, Profilo supporto per pannelli



RHTtcss

Ruota alte temperature, fino a 200kg



FF20

Riduttore ad alberi paralleli, da 5.80 a 23 Nm

Prodotti correlati




CABma

Manicotto ovale per cavo, Per la crimpatura di un cavo in acciaio




CABtool

Attrezzi per cavi, Attrezzi per taglio



CAB

Cavo di fissaggio, Acciaio galvanizzato



CAB

Cavo di fissaggio, Inox