

- Pinza crimpatrice e pinza taglia cavi

- Materiali:


Acciaio, manici rivestimento rosso

**NUOVO!**




### Applicazioni


- Per crimpare manualmente i manicotti ovali in alluminio CAB-MA sui cavi
- Per il taglio di cavi CAB




CAB-TOOL-M1



CAB-TOOL-C1



CAB-TOOL-M2  
CAB-TOOL-M3



CAB-TOOL-C2


### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	3+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	

Codice	Per manicotti	Per cavo metallico diametro	Lunghezza L	Massa (kg)	Prezzo unit.
<b>Pinze a crimpare</b>					
CAB-TOOL-M1	CAB1.5-MA	1,5	230	0,350	60,60 €
	CAB2-MA	2			
CAB-TOOL-M2	CAB2-MA	2	440	1,030	193,12 €
	CAB2,5-MA	2,5			
	CAB3-MA	3			
CAB-TOOL-M3	CAB2-MA	2	660	2,610	248,06 €
	CAB2,5-MA	2,5			
	CAB3-MA	3			
	CAB4-MA	4			
	CAB5-MA	5			
<b>Pinze taglia-cavo</b>					
CAB-TOOL-C1		1 à 4	200	0,273	42,80 €
CAB-TOOL-C2		1 à 6	450	1,80	72,10 €

Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



T5M T10M

Cinghia aperta al metro tipo T, T5 Poliuretano armatura in acciaio




IBjss

Snodo angolare, Inox



STRIP

Spazzola strip, Lunghezza 3m



PM4

Coppia ruota e vite senza fine, Plastica lavorata (delrin)



PSG125

Ingranaggio dritto di precisione, Acciaio 35NCD6 pretrattato




SSB

Ingranaggio conico inox, 1:1



ES

Simple support base (bipod), Plastic




CYS

Anello di arresto interno DIN472, interno DIN 472



PTA80

Piede snodato con base stampata Ø80, Ø



RPPM

Cinghia aperta al metro tipo RPP, RPP8



RPCplss

Ruota girevole a doppio bloccaggio,



BAGO

Anello di bloccaggio, Inox

## Prodotti correlati




CABma

Manicotto ovale per cavo, Per la crimpatura di un cavo in acciaio




CABtool

Attrezzi per cavi, Attrezzi per taglio



CAB

Cavo di fissaggio, Acciaio galvanizzato



CAB

Cavo di fissaggio, Inox