

- Pinza crimpatrice e pinza taglia cavi

- Materiali:


Acciaio, manici rivestimento rosso

NUOVO!




Applicazioni


- Per crimpare manualmente i manicotti ovali in alluminio CAB-MA sui cavi
- Per il taglio di cavi CAB




CAB-TOOL-M1



CAB-TOOL-C1



CAB-TOOL-M2
CAB-TOOL-M3



CAB-TOOL-C2

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	3+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	

Codice	Per manicotti	Per cavo metallico diametro	Lunghezza L	Massa (kg)	Prezzo unit.
Pinze a crimpare					
CAB-TOOL-M1	CAB1.5-MA	1,5	230	0,350	60,60 €
	CAB2-MA	2			
CAB-TOOL-M2	CAB2-MA	2	440	1,030	193,12 €
	CAB2,5-MA	2,5			
	CAB3-MA	3			
CAB-TOOL-M3	CAB2-MA	2	660	2,610	248,06 €
	CAB2,5-MA	2,5			
	CAB3-MA	3			
	CAB4-MA	4			
	CAB5-MA	5			
Pinze taglia-cavo					
CAB-TOOL-C1		1 à 4	200	0,273	42,80 €
CAB-TOOL-C2		1 à 6	450	1,80	72,10 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



HTD3M_09

Puleggia dentata di trasmissione tipo HTD, HTD3 Alluminio



GMK17_BR

Morsetto porta guide, Conico doppio



SR

Creomaglieria sezione stretta, Inox



CHTRB

Riduttore a rinvio angolare a L o a T, fino a 4,7 Nm



IN1

Ingranaggio interno, Acciaio 20NCD2



VDSQCB

Bloccaggio scorrevole per la regolazione, Piastra di base per profil...



PM3

Vite senza fine, Acciaio non temprato



GE_C

Snodo sferico, Cromo duro/PTFE



RPCpl

Ruota girevole a doppio bloccaggio, Acciaio - poliammide



CHTRP

Riduttore a rinvio angolare a L o a T, fino a 9,1 Nm



CHMR50

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 107 Nm



P30

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 8.80 Nm

Prodotti correlati




CABma

Manicotto ovale per cavo, Per la crimpatura di un cavo in acciaio




CABtool

Attrezzi per cavi, Attrezzi per taglio



CAB

Cavo di fissaggio, Acciaio galvanizzato



CAB

Cavo di fissaggio, Inox