

- **Pinza crimpatrice e pinza taglia cavi**

- **Materiali:**


Acciaio, manici rivestimento rosso

NUOVO!




Applicazioni


- Per crimpare manualmente i manicotti ovali in alluminio **CAB-MA** sui cavi
- Per il taglio di cavi **CAB**




CAB-TOOL-M1



CAB-TOOL-C1



CAB-TOOL-M2
CAB-TOOL-M3



CAB-TOOL-C2


SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	3+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	

Codice	Per manicotti	Per cavo metallico diametro	Lunghezza L	Massa (kg)	Prezzo unit.
Pinze a crimpare					
CAB-TOOL-M1	CAB1.5-MA	1,5	230	0,350	60,60 €
	CAB2-MA	2			
CAB-TOOL-M2	CAB2-MA	2	440	1,030	193,12 €
	CAB2,5-MA	2,5			
	CAB3-MA	3			
CAB-TOOL-M3	CAB2-MA	2	660	2,610	248,06 €
	CAB2,5-MA	2,5			
	CAB3-MA	3			
	CAB4-MA	4			
	CAB5-MA	5			
Pinze taglia-cavo					
CAB-TOOL-C1		1 à 4	200	0,273	42,80 €
CAB-TOOL-C2		1 à 6	450	1,80	72,10 €

Dimensioni in mm


Altri prodotti...




VP
Volantino a 6 lobi,
Duroplast - Acciaio



BTC_M
Tappo per tubo
quadrato con inserto
maschiato, Con
inserto maschiato



GMC
Guida prodotto
laterale tonda, Per
imbottigliamento e
imballaggio



M1
Vite senza fine,
Plastica lavorata
(delrin)



PTA100
Piede snodato con
base stampata Ø100,
15000N




GMK17_P
Guida prodotto
laterale piatta, Per
imbottigliamento e
imballaggio



PP60
Riduttore a ruota e
vite senza fine, da
17.80 a 34 Nm




RGS
Giunto senza gioco
Rotex® GS, da 0.5 a
190Nm



KS
Chiavetta in barre,
Acciaio - in barre



SSB
Ingranaggio conico
inox, 1:1



ZY
Piedino antivibrante
cilindrico, Inox



SER
Accessori per porte,
Fermaporte a
calamita


Prodotti correlati




CABma
Manicotto ovale per
cavo, Per la
crimpatura di un cavo
in acciaio



CABtool
Attrezzi per cavi,
Attrezzi per taglio



CAB
Cavo di fissaggio,
Acciaio galvanizzato



CAB
Cavo di fissaggio, Inox