

- Pinza crimpatrice e pinza taglia cavi

- Materiali:


Acciaio, manici rivestimento rosso

NUOVO!




Applicazioni


- Per crimpare manualmente i manicotti ovali in alluminio CAB-MA sui cavi
- Per il taglio di cavi CAB




CAB-TOOL-M1



CAB-TOOL-C1



CAB-TOOL-M2
CAB-TOOL-M3



CAB-TOOL-C2


SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	3+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	

Codice	Per manicotti	Per cavo metallico diametro	Lunghezza L	Massa (kg)	Prezzo unit.
Pinze a crimpare					
CAB-TOOL-M1	CAB1.5-MA	1,5	230	0,350	60,60 €
	CAB2-MA	2			
CAB-TOOL-M2	CAB2-MA	2	440	1,030	193,12 €
	CAB2,5-MA	2,5			
	CAB3-MA	3			
CAB-TOOL-M3	CAB2-MA	2	660	2,610	248,06 €
	CAB2,5-MA	2,5			
	CAB3-MA	3			
	CAB4-MA	4			
	CAB5-MA	5			
Pinze taglia-cavo					
CAB-TOOL-C1		1 à 4	200	0,273	42,80 €
CAB-TOOL-C2		1 à 6	450	1,80	72,10 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



TBV

Tavola di
posizionamento
verticale manuale,
7kg



BOX-INS-W

Inserto autofilettante,
Box kit - Per legno



VQTplq

Chiusura ¼ di giro -
Piastra di bloccaggio,
Montaggio con
controd...




RAM35

Riduttore manuale,
Rinvio angolare



BAG-MI

Anello di serraggio
con intaglio e
maniglia a leva,
Acciaio



TR

Cremagliera sezione
circular, Inox -
modulo 0,25-1,5



SDCcs

Boccole di
posizionamento per
pistoncino a molla,
Per puntale da Ø4...



NSP

Morsetto base a 90°,
Montaggio e
regolazione rapidi



G1

Ingranaggio dritto
acciaio, Acciaio
20NCD2




PDD

Pressore a molla
sensore di
rilevamento, Con asta
di comando per int...



G2

Ingranaggio dritto
acciaio, Acciaio
20NCD2



H1

Ingranaggio elicoidale
ad assi incrociati a
90°, Plastica lavorata
...

Prodotti correlati




CABma

Manicotto ovale per
cavo, Per la
crimpatura di un cavo
in acciaio




CABtool

Attrezzi per cavi,
Attrezzi per taglio



CAB

Cavo di fissaggio,
Acciaio galvanizzato



CAB

Cavo di fissaggio, Inox