


- Ideal for moving large or heavy loads
- Completely smooth surface
- With double hinge
- Materials:
 - Plates: polished cold-laminated stainless steel (30HRC min.)
 - Pin: special stainless steel (41-44HRC)
- Operating temp.: -40°C to +260°C (+120°C in humid environments)
- Length 3048mm (80 plates)






Advantages

- Large width
- High carrying capacity

Associated products

- Drive sprocket **PT821**
- Idler sprocket **PR821**
- Idler **DBL805**




DISCOUNTS

Qty.	1+	5+	10+
Disc.	List	-5%	On request

Part number	Width K (mm)	Length (mm)	Breaking load (N)	Weight (kg/m)	Price each 1 to 4
CAP805-190/SS	190,5	3048	19000	5,8	252,74 €

Dimensions in mm

Altri prodotti...



CFC

Pressore a molla con esagono incassato, A contatto elettrico



PCF4

Supporto antivibrante cabina conico, Piastra a base quadrata



QTR

Cuscinetto a rulli conici, Acciaio



Q7

Cuscinetto obliquo a sfere, Acciaio



RFVbr

Riduttore inox a ruota e vite senza fine, Braccio di reazione



RFK28B

Riduttore ipoidale inox, fino a 130 Nm



H0

Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Acciaio 20NCD2



CLQ

Cuscinetti a sfere - Accessorio, Spessori metallici centesimali a na...



BOXbeta

Box kit di spine beta, Box kit - beta



CMM

Testa a snodo maschio DIN ISO12240-4, Acciaio / bronzo



T5M T10M

Cinghia aperta al metro tipo T, T10 Poliuretano armatura in acciaio



HRV

Sistema di guida su binario a V Simple Select®, Binario con carrello

Prodotti correlati




PT821

Pignone di trazione, Serie 821 e 805



PR821

Ruota di rinvio, Serie 821 e 805



PRL

Profilo supporto per catena, Profilo ad L ad incastro