



- Elementi per cavi e catene
- Capocorda ad occhiello in acciaio per cavo inox CAB/SS
- Materiale  
Inox AISI 316

**Info.**

- Componenti venduti a multipli, contattateci

**NUOVO!****SCONTI PER QUANTITÀ**

Qtà	1+	30+	60+	90+	120+	150+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Riferimenti	Ø per cavo	C	B	S	Massa (g)	Prezzo unit. da 1 a 29
CCL-2/SS	2	9	15	1	2,00	0,55 €
CCL-3/SS	3	10	17	1	2,40	0,67 €
CCL-4/SS	4	11	18	1	3,80	0,79 €
CCL-5/SS	5	12	22	1	4,80	1,30 €
CCL-6/SS	6	13	24	1	5,00	1,38 €

## Altri prodotti...



GSI\_A

Vite di regolazione per molla a gas, Vite di regolazione



BAP

Anello di bloccaggio, Ø10 - Ø20



H2

Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Acciaio 20NCD2



HBM

Guida su semi-binari, Boccola di regolazione



SCA\_SS

Serracavo, Inox



VBFP

Volantino a 6 lobi - boccola passante, Duroplast - Inox



DOMI80

Kit di raccordo, Kit di raccordo XZ



NPR

Morsetto porta catarifrangente, Morsetto porta catarifrangente,



ZAmm

Albero per guida lineare, Acciaio temprato



TRM

Cremagliera sezione circolare, Acciaio - modulo 1-6



CHAM5270SS


Cerniera ad avvitare inox, Marine



PR40

Piede fissabile con snodo - poliammide, Ø 50

## Prodotti correlati



CAB

Cavo di fissaggio, Inox



SCA\_SS

Serracavo, Inox



SCA\_SS

Serracavo, Inox



CABPVC

Cavo acciaio galvanizzato con PVC trasparente, Acciaio galvanizzato ...