



- Elementi per cavi e catene
- Capocorda ad occhiello in acciaio per cavo inox CAB/SS
- Materiale
Inox AISI 316

Info.

- Componenti venduti a multipli, contattateci

NUOVO!**SCONTI PER QUANTITÀ**

Qtà	1+	30+	60+	90+	120+	150+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Riferimenti	Ø per cavo	C	B	S	Massa (g)	Prezzo unit. da 1 a 29
CCL-2/SS	2	9	15	1	2,00	0,55 €
CCL-3/SS	3	10	17	1	2,40	0,67 €
CCL-4/SS	4	11	18	1	3,80	0,79 €
CCL-5/SS	5	12	22	1	4,80	1,30 €
CCL-6/SS	6	13	24	1	5,00	1,38 €

Altri prodotti...



PLM-C

Magnete piatto di fermo, Magnete di fermo piatto



BLH70

Rinvio angolare a L, da 26 a 128 Nm



VB

Volantino a 6 lobi, Duroplast - Inox



PTA80ssEB

Piede snodato con base stampata Ø80, Piede snodato



HAR9

Rondella girevole, DIN 6371



ZBconique

Ingranaggio conico in plastica, 1:1



SR

Crema di sezione stretta, Inox



T5-10ECO

Puleggia dentata di posizionamento tipo T, Serie economica - T5 allu...




DOMI80

Kit di raccordo, Kit di raccordo XY



KBS_UU

Manicotto chiuso a sfere inox di precisione, Di



BH01


Cuscinetto radiale flangiato, Montaggio : pressione e colla



ZG1

Ingranaggio dritto in plastica, Plastica lavorata (delrin)

Prodotti correlati



CAB

Cavo di fissaggio, Inox



SCA_SS

Serracavo, Inox



SCA_SS

Serracavo, Inox



CABPVC

Cavo acciaio galvanizzato con PVC trasparente, Acciaio galvanizzato ...