



- Elementi per cavi e catene
- Capocorda ad occhiello in acciaio per cavo inox CAB/SS
- Materiale
Inox AISI 316

Info.

- Componenti venduti a multipli, contattateci

NUOVO!**SCONTI PER QUANTITÀ**


Qtà	1+	30+	60+	90+	120+	150+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Riferimenti	Ø per cavo	C	B	S	Massa (g)	Prezzo unit. da 1 a 29
CCL-2/SS	2	9	15	1	2,00	0,55 €
CCL-3/SS	3	10	17	1	2,40	0,67 €
CCL-4/SS	4	11	18	1	3,80	0,79 €
CCL-5/SS	5	12	22	1	4,80	1,30 €
CCL-6/SS	6	13	24	1	5,00	1,38 €

Altri prodotti...




SH2
Ingranaggio elicoidale
ad assi paralleli,
Acciaio 20NCD2



LAT2
Attuatore lineare a
motore 2A, 2 ampere



S4
Pignone a catena -
Inox, 4mm



PM4
Coppia ruota e vite
senza fine, Plastica
lavorata (delrin)



DBL820
Rotella per catena,
Serie 820 e 815



SSG1
Ingranaggio dritto
Inox, Inox 304L



YG1
Ingranaggio dritto
PRESTAZIONE, Acciaio
35NCD6



SVR5
Martinetto a vite - Vite
rotante, Con
madrevite esterna



GP75
Chiusura a leva molla
a trazione



PSG2
Ingranaggio dritto di
precisione, Acciaio




ZA
Albero per guida
lineare, Acciaio



GMK17_BR
Morsetto porta guide,
Conico singolo

Prodotti correlati



CAB
Cavo di fissaggio, Inox



SCA_SS
Serracavo, Inox



SCA_SS
Serracavo, Inox



CABPVC
Cavo acciaio
galvanizzato con PVC
trasparente, Acciaio
galvanizzato ...