

# Molla di compressione **DIN 2095**

## CD

## Filo armonico inox

### - Materiali:

Filo armonico: inox a norma Din 17224

Inox CrNi17.7

### - Avvolgimento a destra

### - Estremità:



Filo  $\leq 0,8\text{mm}$  avvicinate non molate

Filo  $> 0,8\text{mm}$  avvicinate molate

### - Carichi: i valori di carico indicati sono basati su una durata di vita di 50.000 cicli al 50% del carico ammissibile

### - Tolleranze: tutte le dimensioni e forze sono a norma DIN 2095 (Grado 2)

**+ di 250 pezzi consultateci**



### Info.

### - Realizzazioni su misura:

contattateci (Quantità minima possibile)

### SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+     | 5+   | 25+  | 50+  | 100+         |
|-----|--------|------|------|------|--------------|
| Sc. | Prezzo | -10% | -20% | -30% | Su richiesta |

| Codice | Ø Filo d | Ø Esterno Do | N. spire utili | Lunghezza a vuoto Lo | Rigidità C (N/mm) | Deflessione max. Sn (mm) | Carico max. Fn (N) | Stock* | Prezzo unit. da 1 a 4 |
|--------|----------|--------------|----------------|----------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------|-----------------------|
| CD2110 | 0,50     | 3,00         | 3,50           | 4,40                 | 9,94              | 0,90                     | 8,93               | ✓      | 5,77 €                |
| CD2111 | 0,50     | 3,00         | 5,50           | 6,10                 | 6,37              | 1,40                     | 8,93               | ✓      | 5,77 €                |
| CD2112 | 0,50     | 3,00         | 8,50           | 8,70                 | 4,12              | 2,20                     | 8,93               | ✓      | 5,77 €                |
| CD2113 | 0,50     | 3,00         | 12,50          | 12,00                | 2,81              | 3,00                     | 8,93               | ✓      | 5,77 €                |
| CD2114 | 0,50     | 3,00         | 18,50          | 17,50                | 1,90              | 4,70                     | 8,93               | ✓      | 5,77 €                |
| CD2115 | 0,50     | 3,70         | 3,50           | 5,50                 | 4,78              | 1,80                     | 8,59               | -      | 5,77 €                |
| CD2116 | 0,50     | 3,70         | 5,50           | 7,90                 | 3,03              | 2,80                     | 8,59               | ✓      | 5,77 €                |
| CD2117 | 0,50     | 3,70         | 8,50           | 11,50                | 1,96              | 4,40                     | 8,59               | ✓      | 5,77 €                |
| CD2118 | 0,50     | 3,70         | 12,50          | 16,00                | 1,34              | 6,20                     | 8,59               | ✓      | 5,77 €                |
| CD2119 | 0,50     | 3,70         | 18,50          | 23,50                | 0,90              | 9,50                     | 8,59               | ✓      | 5,77 €                |
| CD2120 | 0,50     | 4,50         | 3,50           | 7,00                 | 2,43              | 3,30                     | 8,00               | ✓      | 5,77 €                |
| CD2121 | 0,50     | 4,50         | 5,50           | 10,00                | 1,55              | 4,90                     | 8,00               | ✓      | 5,77 €                |
| CD2122 | 0,50     | 4,50         | 8,50           | 15,00                | 1,00              | 7,90                     | 8,00               | ✓      | 5,77 €                |
| CD2123 | 0,50     | 4,50         | 12,50          | 21,50                | 0,68              | 11,70                    | 8,00               | ✓      | 5,77 €                |
| CD2124 | 0,50     | 4,50         | 18,50          | 31,00                | 0,46              | 17,00                    | 8,00               | ✓      | 5,77 €                |
| CD2125 | 0,50     | 5,50         | 3,50           | 9,40                 | 1,25              | 5,50                     | 6,91               | ✓      | 5,77 €                |
| CD2126 | 0,50     | 5,50         | 5,50           | 14,00                | 0,80              | 8,60                     | 6,91               | ✓      | 5,77 €                |
| CD2127 | 0,50     | 5,50         | 8,50           | 20,50                | 0,52              | 12,90                    | 6,91               | ✓      | 5,77 €                |
| CD2128 | 0,50     | 5,50         | 12,50          | 30,00                | 0,35              | 19,40                    | 6,91               | ✓      | 5,77 €                |
| CD2129 | 0,50     | 5,50         | 18,50          | 44,50                | 0,23              | 29,40                    | 6,91               | ✓      | 5,77 €                |

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

| Codice | Ø Filo d | Ø Esterno Do | N. spire utili | Lunghezza a vuoto Lo | Rigidità C (N/mm) | Deflessione max. Sn (mm) | Carico max. Fn (N) | Stock* | Prezzo unit. da 1 a 4 |
|--------|----------|--------------|----------------|----------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------|-----------------------|
| CD2130 | 0,50     | 6,80         | 3,50           | 13,50                | 0,63              | 9,20                     | 5,64               | ✓      | 5,77 €                |
| CD2131 | 0,50     | 6,80         | 5,50           | 20,00                | 0,40              | 14,00                    | 5,64               | ✓      | 5,77 €                |
| CD2132 | 0,50     | 6,80         | 8,50           | 30,00                | 0,26              | 21,30                    | 5,64               | ✓      | 5,77 €                |
| CD2133 | 0,50     | 6,80         | 12,50          | 44,00                | 0,18              | 31,80                    | 5,64               | ✓      | 5,77 €                |
| CD2134 | 0,50     | 6,80         | 18,50          | 65,00                | 0,12              | 47,60                    | 5,64               | ✓      | 5,77 €                |
| CD2135 | 0,63     | 3,83         | 3,50           | 5,50                 | 12,04             | 1,50                     | 18,00              | -      | 5,77 €                |
| CD2136 | 0,63     | 3,83         | 5,50           | 7,80                 | 7,64              | 2,40                     | 18,00              | ✓      | 5,77 €                |
| CD2137 | 0,63     | 3,83         | 8,50           | 11,00                | 4,96              | 3,50                     | 18,00              | ✓      | 5,77 €                |
| CD2138 | 0,63     | 3,83         | 12,50          | 15,50                | 3,38              | 5,20                     | 18,00              | ✓      | 5,77 €                |
| CD2139 | 0,63     | 3,83         | 18,50          | 22,50                | 2,28              | 7,80                     | 18,00              | -      | 5,77 €                |
| CD2140 | 0,63     | 4,63         | 3,50           | 6,70                 | 6,15              | 2,40                     | 14,80              | ✓      | 5,77 €                |
| CD2141 | 0,63     | 4,63         | 5,50           | 9,60                 | 3,91              | 3,80                     | 14,80              | ✓      | 5,77 €                |
| CD2142 | 0,63     | 4,63         | 8,50           | 14,00                | 2,53              | 5,80                     | 14,80              | ✓      | 5,77 €                |
| CD2143 | 0,63     | 4,63         | 12,50          | 20,00                | 1,72              | 8,70                     | 14,80              | ✓      | 5,77 €                |
| CD2144 | 0,63     | 4,63         | 18,50          | 29,00                | 1,16              | 12,80                    | 14,80              | ✓      | 5,77 €                |
| CD2145 | 0,63     | 5,63         | 3,50           | 8,50                 | 3,17              | 4,20                     | 13,30              | ✓      | 5,77 €                |
| CD2146 | 0,63     | 5,63         | 5,50           | 12,50                | 2,02              | 6,70                     | 13,30              | ✓      | 5,77 €                |
| CD2147 | 0,63     | 5,63         | 8,50           | 18,50                | 1,30              | 10,30                    | 13,30              | ✓      | 5,77 €                |
| CD2148 | 0,63     | 5,63         | 12,50          | 26,00                | 0,88              | 14,70                    | 13,30              | ✓      | 5,77 €                |
| CD2149 | 0,63     | 5,63         | 18,50          | 38,50                | 0,60              | 22,30                    | 13,30              | ✓      | 5,77 €                |
| CD2150 | 0,63     | 6,93         | 3,50           | 11,50                | 1,57              | 6,90                     | 10,70              | ✓      | 5,77 €                |
| CD2151 | 0,63     | 6,93         | 5,50           | 17,00                | 1,00              | 10,80                    | 10,70              | ✓      | 5,77 €                |
| CD2152 | 0,63     | 6,93         | 8,50           | 25,50                | 0,65              | 16,60                    | 10,70              | ✓      | 5,77 €                |
| CD2153 | 0,63     | 6,93         | 12,50          | 36,50                | 0,44              | 24,20                    | 10,70              | ✓      | 5,77 €                |
| CD2154 | 0,63     | 6,93         | 18,50          | 54,00                | 0,29              | 36,30                    | 10,70              | ✓      | 5,77 €                |
| CD2155 | 0,63     | 8,63         | 3,50           | 16,00                | 0,76              | 10,90                    | 8,60               | ✓      | 5,77 €                |
| CD2156 | 0,63     | 8,63         | 5,50           | 24,50                | 0,49              | 17,40                    | 8,60               | ✓      | 5,77 €                |
| CD2157 | 0,63     | 8,63         | 8,50           | 37,00                | 0,32              | 26,80                    | 8,60               | ✓      | 5,77 €                |
| CD2158 | 0,63     | 8,63         | 12,50          | 55,00                | 0,21              | 40,70                    | 8,60               | ✓      | 5,77 €                |
| CD2159 | 0,63     | 8,63         | 18,50          | 80,50                | 0,15              | 59,90                    | 8,60               | ✓      | 5,77 €                |
| CD2160 | 0,80     | 4,80         | 3,50           | 6,90                 | 15,92             | 1,70                     | 27,40              | ✓      | 5,77 €                |
| CD2161 | 0,80     | 4,80         | 5,50           | 9,70                 | 10,20             | 2,70                     | 27,40              | ✓      | 5,77 €                |
| CD2162 | 0,80     | 4,80         | 8,50           | 14,00                | 6,59              | 4,20                     | 27,40              | ✓      | 5,77 €                |
| CD2163 | 0,80     | 4,80         | 12,50          | 19,50                | 4,48              | 6,00                     | 27,40              | ✓      | 5,77 €                |
| CD2164 | 0,80     | 4,80         | 18,50          | 28,00                | 3,02              | 8,90                     | 27,40              | ✓      | 5,77 €                |
| CD2165 | 0,80     | 5,80         | 3,50           | 8,30                 | 8,19              | 2,70                     | 22,30              | ✓      | 5,77 €                |
| CD2166 | 0,80     | 5,80         | 5,50           | 12,00                | 5,21              | 4,30                     | 22,30              | ✓      | 5,77 €                |
| CD2167 | 0,80     | 5,80         | 8,50           | 17,50                | 3,37              | 6,60                     | 22,30              | ✓      | 5,77 €                |
| CD2168 | 0,80     | 5,80         | 12,50          | 24,50                | 2,29              | 9,40                     | 22,30              | ✓      | 5,77 €                |
| CD2169 | 0,80     | 5,80         | 18,50          | 36,00                | 1,55              | 14,50                    | 22,30              | ✓      | 5,77 €                |
| CD2170 | 0,80     | 7,10         | 3,50           | 10,50                | 4,10              | 4,90                     | 20,60              | ✓      | 5,77 €                |
| CD2171 | 0,80     | 7,10         | 5,50           | 15,50                | 2,60              | 7,80                     | 20,60              | ✓      | 5,66 €                |
| CD2172 | 0,80     | 7,10         | 8,50           | 23,00                | 1,68              | 12,10                    | 20,60              | ✓      | 5,77 €                |
| CD2173 | 0,80     | 7,10         | 12,50          | 33,00                | 1,14              | 17,90                    | 20,60              | ✓      | 5,77 €                |
| CD2174 | 0,80     | 7,10         | 18,50          | 48,00                | 0,77              | 26,50                    | 20,60              | ✓      | 5,77 €                |

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

# Molla di compressione **DIN 2095**

## CD

## Filo armonico inox

### - Materiali:

Filo armonico: inox a norma Din 17224  
Inox CrNi17.7

- Avvolgimento a destra



- Estremità:

Filo  $\leq 0,8\text{mm}$  avvicinate non molate  
Filo  $> 0,8\text{mm}$  avvicinate molate

- Carichi: i valori di carico indicati sono basati su una durata di vita di 50.000 cicli al 50% del carico ammissibile

- Tolleranze: tutte le dimensioni e forze sono a norma DIN 2095 (Grado 2)

**+ di 250 pezzi consultateci**



### Info.

- Realizzazioni su misura: contattateci (Quantità minima possibile)

### SCONTI PER QUANTITÀ

|     |        |      |      |      |              |
|-----|--------|------|------|------|--------------|
| Qtà | 1+     | 5+   | 25+  | 50+  | 100+         |
| Sc. | Prezzo | -10% | -20% | -30% | Su richiesta |

| Codice | Ø Filo d | Ø Esterno Do | N. spire utili | Lunghezza a vuoto Lo | Rigidità C (N/mm) | Deflessione max. Sn (mm) | Carico max. Fn (N) | Prezzo unit. da 1 a 4 |
|--------|----------|--------------|----------------|----------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| CD2175 | 0,80     | 8,80         | 3,50           | 14,50                | 1,99              | 8,40                     | 16,70              | 5,77 €                |
| CD2176 | 0,80     | 8,80         | 5,50           | 21,50                | 1,27              | 13,10                    | 16,70              | 5,77 €                |
| CD2177 | 0,80     | 8,80         | 8,50           | 32,00                | 0,82              | 20,00                    | 16,70              | 5,77 €                |
| CD2178 | 0,80     | 8,80         | 12,50          | 47,00                | 0,56              | 30,30                    | 16,70              | 5,77 €                |
| CD2179 | 0,80     | 8,80         | 18,50          | 68,00                | 0,38              | 44,20                    | 16,70              | 5,77 €                |
| CD2180 | 0,80     | 10,80        | 3,50           | 20,00                | 1,03              | 13,10                    | 13,20              | 5,77 €                |
| CD2181 | 0,80     | 10,80        | 5,50           | 30,00                | 0,65              | 20,20                    | 13,20              | 5,77 €                |
| CD2182 | 0,80     | 10,80        | 8,50           | 45,50                | 0,42              | 31,20                    | 13,20              | 5,77 €                |
| CD2183 | 0,80     | 10,80        | 12,50          | 66,00                | 0,28              | 46,10                    | 13,20              | 5,77 €                |
| CD2184 | 0,80     | 10,80        | 18,50          | 96,50                | 0,20              | 68,00                    | 13,20              | 5,77 €                |
| CD2185 | 1,00     | 6,00         | 3,50           | 8,50                 | 20,00             | 1,90                     | 38,00              | 7,62 €                |
| CD2186 | 1,00     | 6,00         | 5,50           | 12,00                | 12,72             | 3,00                     | 38,00              | 7,62 €                |
| CD2187 | 1,00     | 6,00         | 8,50           | 17,00                | 8,22              | 4,40                     | 38,00              | 7,62 €                |
| CD2188 | 1,00     | 6,00         | 12,50          | 24,00                | 5,59              | 6,60                     | 38,00              | 7,62 €                |
| CD2189 | 1,00     | 6,00         | 18,50          | 34,50                | 3,78              | 9,90                     | 38,00              | 7,62 €                |
| CD2190 | 1,00     | 7,30         | 3,50           | 10,00                | 9,94              | 2,70                     | 29,00              | 7,62 €                |
| CD2191 | 1,00     | 7,30         | 5,50           | 14,50                | 6,35              | 4,40                     | 29,00              | 7,62 €                |
| CD2192 | 1,00     | 7,30         | 8,50           | 21,50                | 4,11              | 7,20                     | 29,00              | 7,62 €                |
| CD2193 | 1,00     | 7,30         | 12,50          | 30,50                | 2,80              | 10,60                    | 29,00              | 7,62 €                |
| CD2194 | 1,00     | 7,30         | 18,50          | 43,50                | 1,89              | 15,20                    | 29,00              | 7,62 €                |

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

| Codice | Ø Filo d | Ø Esterno Do | N. spire utili | Lunghezza a vuoto Lo | Rigidità C (N/mm) | Deflessione max. Sn (mm) | Carico max. Fn (N) | Stock* | Prezzo unit. da 1 a 4 |
|--------|----------|--------------|----------------|----------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------|-----------------------|
| CD2195 | 1,00     | 9,00         | 3,50           | 13,00                | 4,88              | 5,70                     | 28,00              | ✓      | 7,62 €                |
| CD2196 | 1,00     | 9,00         | 5,50           | 19,00                | 3,10              | 8,90                     | 28,00              | ✓      | 7,62 €                |
| CD2197 | 1,00     | 9,00         | 8,50           | 28,50                | 2,00              | 14,20                    | 28,00              | ✓      | 7,62 €                |
| CD2198 | 1,00     | 9,00         | 12,50          | 40,50                | 1,37              | 20,60                    | 28,00              | ✓      | 7,62 €                |
| CD2199 | 1,00     | 9,00         | 18,50          | 59,00                | 0,93              | 30,70                    | 28,00              | ✓      | 7,62 €                |
| CD2200 | 1,00     | 11,00        | 3,50           | 17,50                | 2,49              | 9,50                     | 23,00              | ✓      | 7,62 €                |
| CD2201 | 1,00     | 11,00        | 5,50           | 26,00                | 1,59              | 14,80                    | 23,00              | ✓      | 7,62 €                |
| CD2202 | 1,00     | 11,00        | 8,50           | 39,00                | 1,03              | 23,00                    | 23,00              | ✓      | 7,62 €                |
| CD2203 | 1,00     | 11,00        | 12,50          | 56,00                | 0,70              | 33,60                    | 23,00              | ✓      | 7,62 €                |
| CD2204 | 1,00     | 11,00        | 18,50          | 81,50                | 0,47              | 49,50                    | 23,00              | ✓      | 7,62 €                |
| CD2205 | 1,00     | 13,50        | 3,50           | 24,00                | 1,28              | 14,60                    | 19,00              | ✓      | 7,62 €                |
| CD2206 | 1,00     | 13,50        | 5,50           | 36,50                | 0,82              | 23,10                    | 19,00              | ✓      | 7,62 €                |
| CD2207 | 1,00     | 13,50        | 8,50           | 55,50                | 0,52              | 36,10                    | 19,00              | ✓      | 7,62 €                |
| CD2208 | 1,00     | 13,50        | 12,50          | 80,50                | 0,35              | 53,10                    | 19,00              | ✓      | 7,62 €                |
| CD2209 | 1,00     | 13,50        | 18,50          | 115,00               | 0,24              | 75,60                    | 19,00              | ✓      | 7,62 €                |
| CD2210 | 1,25     | 7,55         | 3,50           | 12,00                | 24,93             | 4,80                     | 114,00             | ✓      | 8,12 €                |
| CD2211 | 1,25     | 7,55         | 5,50           | 17,00                | 15,49             | 7,20                     | 114,00             | ✓      | 8,12 €                |
| CD2212 | 1,25     | 7,55         | 8,50           | 25,00                | 10,10             | 11,20                    | 114,00             | ✓      | 8,12 €                |
| CD2213 | 1,25     | 7,55         | 12,50          | 35,50                | 6,95              | 16,30                    | 114,00             | ✓      | 8,12 €                |
| CD2214 | 1,25     | 7,55         | 18,50          | 51,50                | 4,63              | 24,20                    | 114,00             | ✓      | 8,12 €                |
| CD2215 | 1,25     | 9,25         | 3,50           | 15,00                | 12,30             | 7,60                     | 90,00              | ✓      | 8,12 €                |
| CD2216 | 1,25     | 9,25         | 5,50           | 22,00                | 7,66              | 11,50                    | 90,00              | ✓      | 8,12 €                |
| CD2217 | 1,25     | 9,25         | 8,50           | 33,00                | 5,01              | 18,10                    | 90,00              | ✓      | 8,12 €                |
| CD2218 | 1,25     | 9,25         | 12,50          | 47,50                | 3,40              | 26,50                    | 90,00              | ✓      | 8,12 €                |
| CD2219 | 1,25     | 9,25         | 18,50          | 69,00                | 2,31              | 39,00                    | 90,00              | ✓      | 8,12 €                |
| CD2220 | 1,25     | 11,25        | 3,50           | 20,00                | 6,09              | 12,30                    | 73,00              | ✓      | 8,12 €                |
| CD2221 | 1,25     | 11,25        | 5,50           | 29,50                | 3,87              | 18,70                    | 73,00              | ✓      | 8,12 €                |
| CD2222 | 1,25     | 11,25        | 8,50           | 44,50                | 2,51              | 29,30                    | 73,00              | ✓      | 8,12 €                |
| CD2223 | 1,25     | 11,25        | 12,50          | 64,00                | 1,71              | 42,90                    | 73,00              | ✓      | 8,12 €                |
| CD2224 | 1,25     | 11,25        | 18,50          | 93,50                | 1,15              | 63,50                    | 73,00              | ✓      | 8,12 €                |
| CD2225 | 1,25     | 13,75        | 3,50           | 27,00                | 3,12              | 18,80                    | 59,00              | ✓      | 8,12 €                |
| CD2226 | 1,25     | 13,75        | 5,50           | 41,50                | 1,98              | 29,90                    | 59,00              | ✓      | 8,12 €                |
| CD2227 | 1,25     | 13,75        | 8,50           | 62,50                | 1,28              | 46,00                    | 59,00              | ✓      | 8,12 €                |
| CD2228 | 1,25     | 13,75        | 12,50          | 90,50                | 0,88              | 67,40                    | 59,00              | ✓      | 8,12 €                |
| CD2229 | 1,25     | 13,75        | 18,50          | 130,00               | 0,59              | 97,10                    | 59,00              | ✓      | 8,12 €                |
| CD2230 | 1,25     | 17,25        | 3,50           | 40,50                | 1,49              | 31,40                    | 46,00              | ✓      | 8,12 €                |
| CD2231 | 1,25     | 17,25        | 5,50           | 62,00                | 0,94              | 49,10                    | 46,00              | ✓      | 8,12 €                |
| CD2232 | 1,25     | 17,25        | 8,50           | 94,00                | 0,62              | 75,50                    | 46,00              | ✓      | 8,12 €                |
| CD2233 | 1,25     | 17,25        | 12,50          | 140,00               | 0,41              | 114,00                   | 46,00              | ✓      | 8,12 €                |
| CD2234 | 1,25     | 17,25        | 18,50          | 205,00               | 0,27              | 168,00                   | 46,00              | ✓      | 8,12 €                |
| CD2235 | 1,60     | 9,60         | 3,50           | 14,50                | 32,00             | 5,50                     | 182,00             | ✓      | 8,12 €                |
| CD2236 | 1,60     | 9,60         | 5,50           | 21,50                | 20,38             | 8,90                     | 182,00             | ✓      | 8,12 €                |
| CD2237 | 1,60     | 9,60         | 8,50           | 31,50                | 13,23             | 13,60                    | 182,00             | ✓      | 8,12 €                |
| CD2238 | 1,60     | 9,60         | 12,50          | 45,00                | 8,93              | 20,20                    | 182,00             | -      | 8,12 €                |
| CD2239 | 1,60     | 9,60         | 18,50          | 65,50                | 6,06              | 30,30                    | 182,00             | ✓      | 8,12 €                |

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

# Molla di compressione **DIN 2095**

## CD

## Filo armonico inox

### - Materiali:

Filo armonico: inox a norma Din 17224  
Inox CrNi17.7

- Avvolgimento: a destra



- Estremità: Filo  $\leq 0,8\text{mm}$  avvicinate non molate

Filo  $> 0,8\text{mm}$  avvicinate molate

- Carichi: I valori di carico indicati sono basati su una durata di vita di 50.000 cicli al 50% del carico ammissibile

- Tolleranze: Tutte le dimensioni e forze sono a norma DIN 2095 (Grado 2)

- Realizzazioni su misura: contattateci (Quantità minima possibile)



### SCONTI PER QUANTITÀ

|     |             |      |      |              |      |
|-----|-------------|------|------|--------------|------|
| Qtà | 1+          | 5+   | 25+  | 50+          | 100+ |
| Sc. | Prezzo -10% | -20% | -30% | Su richiesta |      |

| Codice | Ø Filo d | Ø Esterno Do | N. spire utili | Lunghezza a vuoto Lo | Rigidità C (N/mm) | Deflessione max. Sn (mm) | Carico max. Fn (N) | Prezzo unit. da 1 a 4 |
|--------|----------|--------------|----------------|----------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|
|        |          |              |                |                      |                   |                          |                    | <b>Stock*</b>         |
| CD2240 | 1,60     | 11,60        | 3,50           | 18,50                | 16,42             | 9,10                     | 146,00             | ✓ 8,12 €              |
| CD2241 | 1,60     | 11,60        | 5,50           | 27,00                | 10,44             | 13,80                    | 146,00             | ✓ 8,12 €              |
| CD2242 | 1,60     | 11,60        | 8,50           | 40,50                | 6,76              | 21,60                    | 146,00             | ✓ 8,12 €              |
| CD2243 | 1,60     | 11,60        | 12,50          | 58,50                | 4,58              | 32,00                    | 146,00             | - 8,12 €              |
| CD2244 | 1,60     | 11,60        | 18,50          | 85,00                | 3,10              | 47,10                    | 146,00             | ✓ 8,12 €              |
| CD2245 | 1,60     | 14,10        | 3,50           | 24,00                | 8,38              | 14,00                    | 116,00             | ✓ 8,12 €              |
| CD2246 | 1,60     | 14,10        | 5,50           | 36,00                | 5,35              | 21,90                    | 116,00             | ✓ 8,12 €              |
| CD2247 | 1,60     | 14,10        | 8,50           | 53,50                | 3,47              | 33,40                    | 116,00             | ✓ 8,12 €              |
| CD2248 | 1,60     | 14,10        | 12,50          | 78,00                | 2,34              | 50,00                    | 116,00             | ✓ 8,12 €              |
| CD2249 | 1,60     | 14,10        | 18,50          | 115,00               | 1,58              | 75,10                    | 116,00             | ✓ 8,12 €              |
| CD2250 | 1,60     | 17,60        | 3,50           | 34,00                | 3,99              | 23,00                    | 91,00              | ✓ 8,12 €              |
| CD2251 | 1,60     | 17,60        | 5,50           | 51,50                | 2,53              | 36,00                    | 91,00              | ✓ 8,12 €              |
| CD2252 | 1,60     | 17,60        | 8,50           | 77,50                | 1,65              | 55,30                    | 91,00              | ✓ 8,12 €              |
| CD2253 | 1,60     | 17,60        | 12,50          | 110,00               | 1,12              | 78,80                    | 91,00              | ✓ 8,12 €              |
| CD2254 | 1,60     | 17,60        | 18,50          | 165,00               | 0,76              | 120,00                   | 91,00              | ✓ 8,12 €              |
| CD2255 | 1,60     | 21,60        | 3,50           | 48,00                | 2,04              | 35,60                    | 73,00              | ✓ 8,12 €              |
| CD2256 | 1,60     | 21,60        | 5,50           | 73,50                | 1,31              | 55,90                    | 73,00              | ✓ 8,12 €              |
| CD2257 | 1,60     | 21,60        | 8,50           | 110,00               | 0,85              | 84,50                    | 73,00              | ✓ 8,12 €              |
| CD2258 | 1,60     | 21,60        | 12,50          | 165,00               | 0,58              | 129,00                   | 73,00              | ✓ 13,62 €             |
| CD2259 | 1,60     | 21,60        | 18,50          | 240,00               | 0,39              | 188,00                   | 73,00              | ✓ 13,62 €             |
| CD2260 | 2,00     | 12,00        | 3,50           | 18,00                | 40,00             | 6,80                     | 273,00             | ✓ 9,39 €              |
| CD2261 | 2,00     | 12,00        | 5,50           | 26,50                | 25,52             | 10,90                    | 273,00             | ✓ 9,39 €              |
| CD2262 | 2,00     | 12,00        | 8,50           | 38,50                | 16,51             | 16,50                    | 273,00             | ✓ 9,39 €              |
| CD2263 | 2,00     | 12,00        | 12,50          | 55,00                | 11,20             | 24,40                    | 273,00             | ✓ 9,39 €              |
| CD2264 | 2,00     | 12,00        | 18,50          | 79,50                | 7,67              | 36,10                    | 273,00             | ✓ 9,39 €              |
| CD2265 | 2,00     | 14,50        | 3,50           | 22,50                | 20,55             | 10,80                    | 218,00             | ✓ 9,39 €              |
| CD2266 | 2,00     | 14,50        | 5,50           | 33,00                | 13,06             | 16,60                    | 218,00             | ✓ 9,39 €              |
| CD2267 | 2,00     | 14,50        | 8,50           | 49,50                | 8,43              | 26,00                    | 218,00             | ✓ 9,39 €              |
| CD2268 | 2,00     | 14,50        | 12,50          | 71,00                | 5,75              | 38,00                    | 218,00             | ✓ 10,36 €             |
| CD2269 | 2,00     | 14,50        | 18,50          | 105,00               | 3,88              | 57,80                    | 218,00             | ✓ 10,36 €             |

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

**- Materiali:**

Filo armonico: inox a norma Din 17224

Inox CrNi17.7

- Avvolgimento a destra

- Estremità:

Filo  $\leq 0,8$  mm avvicinate non molate

Filo  $> 0,8$  mm avvicinate molate

- T° max.: +60°

- Molle raccomandate per

carichi statici e carichi dinamici medi

- Tolleranze: tutte le dimensioni e

le forze sono a norma DIN 2095

(Grado 2)

**Info.**



- Le molle non sono preregolate.

La lunghezza a vuoto  $L_0$  si riduce leggermente dopo le prime messe in carico.

- Realizzazioni su misura:

contattateci (Quantità minima possibile)

+ di 75 pezzi  
consultateci



**SCONTI PER QUANTITÀ**

| Qtà | 1+     | 5+  | 10+  | 25+          |
|-----|--------|-----|------|--------------|
| Sc. | Prezzo | -5% | -20% | Su richiesta |

| Codice | Ø Filo d | Ø Esterno Do | N. spire utili | Lunghezza a vuoto Lo | Rigidità C (N/mm) | Deflessione max. Sn (mm) | Carico max. Fn (N) | Prezzo unit. da 1 a 4 |
|--------|----------|--------------|----------------|----------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| CD2270 | 2,00     | 18,00        | 3,5            | 30,00                | 9,77              | 17,50                    | 170,00             | ✓ 8,17 €              |
| CD2271 | 2,00     | 18,00        | 5,5            | 45,00                | 6,22              | 27,30                    | 170,00             | ✓ 8,17 €              |
| CD2272 | 2,00     | 18,00        | 8,5            | 68,00                | 4,03              | 42,50                    | 170,00             | ✓ 8,17 €              |
| CD2273 | 2,00     | 18,00        | 12,5           | 98,00                | 2,74              | 62,10                    | 170,00             | ✓ 8,42 €              |
| CD2274 | 2,00     | 18,00        | 18,5           | 145,00               | 1,86              | 93,60                    | 170,00             | ✓ 8,94 €              |
| CD2275 | 2,00     | 22,00        | 3,5            | 41,00                | 5,01              | 27,40                    | 137,00             | ✓ 8,17 €              |
| CD2276 | 2,00     | 22,00        | 5,5            | 62,00                | 3,19              | 42,80                    | 137,00             | ✓ 8,17 €              |
| CD2277 | 2,00     | 22,00        | 8,5            | 94,00                | 2,05              | 66,40                    | 137,00             | ✓ 8,42 €              |
| CD2278 | 2,00     | 22,00        | 12,5           | 135,00               | 1,40              | 96,20                    | 137,00             | ✓ 8,94 €              |
| CD2279 | 2,00     | 22,00        | 18,5           | 200,00               | 0,95              | 144,00                   | 137,00             | - 8,94 €              |
| CD2280 | 2,00     | 27,00        | 3,5            | 58,00                | 2,56              | 43,00                    | 110,00             | ✓ 8,17 €              |
| CD2281 | 2,00     | 27,00        | 5,5            | 88,50                | 1,63              | 67,10                    | 110,00             | - 8,42 €              |
| CD2282 | 2,00     | 27,00        | 8,5            | 135,00               | 1,06              | 104,00                   | 110,00             | ✓ 8,94 €              |
| CD2283 | 2,00     | 27,00        | 12,5           | 195,00               | 0,71              | 151,00                   | 110,00             | - 8,94 €              |
| CD2284 | 2,00     | 27,00        | 18,5           | 290,00               | 0,49              | 227,00                   | 110,00             | - 9,47 €              |
| CD2285 | 2,20     | 11,00        | 3,5            | 16,20                | 85,89             | 3,50                     | 292,00             | - 8,94 €              |
| CD2286 | 2,20     | 11,00        | 5,5            | 23,00                | 54,58             | 5,30                     | 292,00             | - 8,94 €              |
| CD2287 | 2,20     | 11,00        | 9,5            | 36,50                | 31,67             | 9,10                     | 292,00             | - 8,94 €              |
| CD2288 | 2,20     | 11,00        | 15,5           | 56,80                | 19,38             | 15,10                    | 292,00             | - 8,94 €              |

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

# Molla di compressione **DIN 2095**



## CD

## Filo armonico inox

### - Materiali:

Filo armonico: inox a norma Din 17224  
Inox CrNi17.7

- Avvolgimento a destra

- Estremità:



Filo  $\leq 0,8$  mm avvincate non molate  
Filo  $> 0,8$  mm avvincate molate

- T° max.: +60°

- Molle raccomandate per carichi statici e carichi dinamici medi

- Tolleranze: tutte le dimensioni e le forze sono a norma DIN 2095 (Grado 2)

**+ di 75 pezzi consultateci**



### **Info.**

- Le molle non sono preregolate.  
La lunghezza a vuoto  $L_0$  si riduce leggermente dopo le prime messe in carico.

- Realizzazioni su misura:  
contattateci (Quantità minima possibile)

### SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+     | 5+  | 10+  | 25+          |
|-----|--------|-----|------|--------------|
| Sc. | Prezzo | -5% | -20% | Su richiesta |

| Codice | Ø Filo d | Ø Esterno Do | N. spire utili | Lunghezza a vuoto Lo | Rigidità C (N/mm) | Deflessione max. Sn (mm) | Carico max. Fn (N) | Prezzo unit. da 1 a 4 |
|--------|----------|--------------|----------------|----------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| CD2289 | 2,20     | 15,00        | 3,50           | 20,00                | 27,88             | 7,60                     | 222,00             | 8,94 €                |
| CD2290 | 2,20     | 15,00        | 5,50           | 30,20                | 17,77             | 12,50                    | 222,00             | 8,94 €                |
| CD2291 | 2,20     | 15,00        | 9,50           | 48,90                | 10,27             | 21,60                    | 222,00             | 8,94 €                |
| CD2292 | 2,20     | 24,00        | 3,50           | 39,20                | 5,64              | 25,00                    | 142,00             | 8,94 €                |
| CD2293 | 2,20     | 24,00        | 5,50           | 59,10                | 3,60              | 39,50                    | 142,00             | 8,94 €                |
| CD2294 | 2,50     | 15,00        | 3,50           | 22,00                | 50,12             | 8,00                     | 402,00             | 9,18 €                |
| CD2295 | 2,50     | 15,00        | 5,50           | 32,00                | 31,93             | 12,50                    | 402,00             | 9,18 €                |
| CD2296 | 2,50     | 15,00        | 8,50           | 47,50                | 20,64             | 19,70                    | 402,00             | 9,18 €                |
| CD2297 | 2,50     | 15,00        | 12,50          | 67,50                | 13,98             | 28,80                    | 402,00             | 9,18 €                |
| CD2298 | 2,50     | 15,00        | 18,50          | 98,00                | 9,43              | 42,90                    | 402,00             | 9,18 €                |
| CD2299 | 2,50     | 18,50        | 3,50           | 27,50                | 23,83             | 12,90                    | 313,00             | 9,18 €                |
| CD2300 | 2,50     | 18,50        | 5,50           | 41,00                | 15,16             | 20,50                    | 313,00             | 9,18 €                |
| CD2301 | 2,50     | 18,50        | 8,50           | 61,00                | 9,85              | 31,70                    | 313,00             | 9,18 €                |
| CD2302 | 2,50     | 18,50        | 12,50          | 88,00                | 6,68              | 46,90                    | 313,00             | 9,18 €                |
| CD2303 | 2,50     | 18,50        | 18,50          | 130,00               | 4,51              | 71,10                    | 313,00             | 9,47 €                |
| CD2304 | 2,50     | 22,50        | 3,50           | 36,00                | 12,21             | 20,50                    | 251,00             | 9,18 €                |
| CD2305 | 2,50     | 22,50        | 5,50           | 54,00                | 7,77              | 32,10                    | 251,00             | 9,18 €                |
| CD2306 | 2,50     | 22,50        | 8,50           | 81,50                | 5,02              | 50,00                    | 251,00             | 9,18 €                |
| CD2307 | 2,50     | 22,50        | 12,50          | 120,00               | 3,42              | 75,70                    | 251,00             | 9,47 €                |
| CD2308 | 2,50     | 22,50        | 18,50          | 175,00               | 2,31              | 111,00                   | 251,00             | 9,47 €                |

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

| Codice | Ø<br>Filo<br>d | Ø<br>Esterno<br>Do | N.<br>spire<br>utili | Lunghezza<br>a vuoto<br>Lo | Rigidità<br>C<br>(N/mm) | Deflessione<br>max.<br>Sn (mm) | Carico<br>max.<br>Fn (N) | Stock* | Prezzo<br>unit.<br>da 1 a 4 |
|--------|----------------|--------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------|-----------------------------|
| CD2309 | 2,50           | 27,50              | 3,5                  | 49,00                      | 6,26                    | 32,20                          | 200,00                   | ✓      | 9,18 €                      |
| CD2310 | 2,50           | 27,50              | 5,5                  | 74,50                      | 3,99                    | 50,50                          | 200,00                   | ✓      | 9,18 €                      |
| CD2311 | 2,50           | 27,50              | 8,5                  | 115,00                     | 2,58                    | 80,20                          | 200,00                   | ✓      | 9,18 €                      |
| CD2312 | 2,50           | 27,50              | 12,5                 | 165,00                     | 1,75                    | 116,00                         | 200,00                   | ✓      | 9,47 €                      |
| CD2313 | 2,50           | 27,50              | 18,5                 | 240,00                     | 1,19                    | 169,00                         | 200,00                   | -      | 9,47 €                      |
| CD2314 | 2,50           | 34,50              | 3,5                  | 71,50                      | 2,99                    | 52,20                          | 156,00                   | ✓      | 9,47 €                      |
| CD2315 | 2,50           | 34,50              | 5,5                  | 110,00                     | 1,91                    | 82,10                          | 156,00                   | ✓      | 9,47 €                      |
| CD2316 | 2,50           | 34,50              | 8,5                  | 170,00                     | 1,23                    | 129,00                         | 156,00                   | ✓      | 9,47 €                      |
| CD2317 | 2,50           | 34,50              | 12,5                 | 245,00                     | 0,83                    | 87,00                          | 156,00                   | -      | 9,47 €                      |
| CD2318 | 2,50           | 34,50              | 18,5                 | 360,00                     | 0,57                    | 276,00                         | 156,00                   | -      | 9,79 €                      |
| CD2319 | 2,80           | 14,00              | 3,5                  | 20,50                      | 109,50                  | 4,10                           | 446,00                   | -      | 9,47 €                      |
| CD2320 | 2,80           | 14,00              | 5,5                  | 29,00                      | 66,48                   | 6,70                           | 446,00                   | -      | 9,47 €                      |
| CD2321 | 2,80           | 14,00              | 9,5                  | 45,90                      | 40,27                   | 11,10                          | 446,00                   | -      | 9,47 €                      |
| CD2322 | 2,80           | 14,00              | 15,5                 | 71,40                      | 24,68                   | 18,00                          | 446,00                   | -      | 9,47 €                      |
| CD2323 | 2,80           | 20,00              | 3,5                  | 27,20                      | 30,16                   | 11,00                          | 326,00                   | ✓      | 9,47 €                      |
| CD2324 | 2,80           | 20,00              | 5,5                  | 39,50                      | 19,20                   | 17,00                          | 326,00                   | -      | 9,47 €                      |
| CD2325 | 2,80           | 20,00              | 9,5                  | 64,20                      | 11,11                   | 29,00                          | 326,00                   | ✓      | 9,47 €                      |
| CD2326 | 2,80           | 30,00              | 3,5                  | 47,00                      | 7,63                    | 29,00                          | 222,00                   | -      | 9,47 €                      |
| CD2327 | 2,80           | 30,00              | 5,5                  | 70,70                      | 4,85                    | 45,00                          | 222,00                   | -      | 9,47 €                      |
| CD2328 | 3,20           | 19,20              | 3,5                  | 27,50                      | 63,84                   | 9,70                           | 620,00                   | -      | 9,47 €                      |
| CD2329 | 3,20           | 19,20              | 5,5                  | 40,00                      | 40,69                   | 15,10                          | 620,00                   | -      | 9,47 €                      |
| CD2330 | 3,20           | 19,20              | 8,5                  | 59,00                      | 26,36                   | 23,60                          | 620,00                   | -      | 9,47 €                      |
| CD2331 | 3,20           | 19,20              | 12,5                 | 83,50                      | 17,86                   | 34,50                          | 620,00                   | -      | 9,47 €                      |
| CD2332 | 3,20           | 19,20              | 18,5                 | 120,00                     | 12,13                   | 50,60                          | 620,00                   | -      | 9,47 €                      |
| CD2333 | 3,20           | 23,20              | 3,5                  | 33,50                      | 32,77                   | 15,00                          | 496,00                   | -      | 9,47 €                      |
| CD2334 | 3,20           | 23,20              | 5,5                  | 49,50                      | 20,80                   | 23,60                          | 496,00                   | ✓      | 9,47 €                      |
| CD2335 | 3,20           | 23,20              | 8,5                  | 74,00                      | 13,48                   | 36,90                          | 496,00                   | ✓      | 9,47 €                      |
| CD2336 | 3,20           | 23,20              | 12,5                 | 105,00                     | 9,18                    | 53,40                          | 496,00                   | ✓      | 9,47 €                      |
| CD2337 | 3,20           | 23,20              | 18,5                 | 155,00                     | 6,19                    | 81,80                          | 496,00                   | ✓      | 9,47 €                      |
| CD2338 | 3,20           | 28,20              | 3,5                  | 42,50                      | 16,68                   | 23,40                          | 396,00                   | ✓      | 9,47 €                      |
| CD2339 | 3,20           | 28,20              | 5,5                  | 63,50                      | 10,62                   | 37,20                          | 396,00                   | ✓      | 9,47 €                      |
| CD2340 | 3,20           | 28,20              | 8,5                  | 94,50                      | 6,89                    | 57,40                          | 396,00                   | ✓      | 9,47 €                      |
| CD2341 | 3,20           | 28,20              | 12,5                 | 135,00                     | 4,68                    | 83,40                          | 396,00                   | ✓      | 9,47 €                      |
| CD2342 | 3,20           | 28,20              | 18,5                 | 200,00                     | 3,16                    | 127,00                         | 396,00                   | ✓      | 9,79 €                      |
| CD2343 | 3,20           | 35,20              | 3,5                  | 58,50                      | 8,00                    | 38,70                          | 310,00                   | -      | 9,47 €                      |
| CD2344 | 3,20           | 35,20              | 5,5                  | 88,50                      | 5,08                    | 61,10                          | 310,00                   | -      | 9,47 €                      |
| CD2345 | 3,20           | 35,20              | 8,5                  | 135,00                     | 3,28                    | 96,20                          | 310,00                   | ✓      | 9,79 €                      |
| CD2346 | 3,20           | 35,20              | 12,5                 | 190,00                     | 2,24                    | 136,00                         | 310,00                   | -      | 9,79 €                      |
| CD2347 | 3,20           | 35,20              | 18,5                 | 280,00                     | 1,51                    | 203,00                         | 310,00                   | -      | 9,79 €                      |
| CD2348 | 3,20           | 43,20              | 3,5                  | 82,00                      | 4,09                    | 60,80                          | 247,00                   | -      | 9,47 €                      |
| CD2349 | 3,20           | 43,20              | 5,5                  | 125,00                     | 2,60                    | 95,30                          | 247,00                   | -      | 9,47 €                      |
| CD2350 | 3,20           | 43,20              | 8,5                  | 190,00                     | 1,68                    | 148,00                         | 247,00                   | -      | 9,47 €                      |
| CD2351 | 3,20           | 43,20              | 12,5                 | 275,00                     | 1,14                    | 216,00                         | 247,00                   | -      | 9,79 €                      |
| CD2352 | 3,20           | 43,20              | 18,5                 | 405,00                     | 0,77                    | 321,00                         | 247,00                   | -      | 9,79 €                      |

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm



# Molla di compressione DIN 2095



## CD

## Filo armonico inox

### - Materiali:

Filo armonico: inox a norma Din 17224  
Inox CrNi17.7

- Avvolgimento a destra

- Estremità:



Filo  $\leq 0,8$  mm avvincinate non molate  
Filo  $> 0,8$  mm avvincinate molate

- T° max.: +60°

- Molle raccomandate per carichi statici e carichi dinamici medi

- Tolleranze: tutte le dimensioni e le forze sono a norma DIN 2095 (Grado 2)

+ di 75 pezzi consultateci



### Info.

- Le molle non sono prerelagate.

La lunghezza a vuoto  $L_0$  si riduce leggermente dopo le prime messe in carico.

- Realizzazioni su misura:

contattateci (Quantità minima possibile)

### SCONTI PER QUANTITÀ

|     |        |     |      |              |
|-----|--------|-----|------|--------------|
| Qtà | 1+     | 5+  | 10+  | 25+          |
| Sc. | Prezzo | -5% | -20% | Su richiesta |

| Codice | Ø Filo d | Ø Esterno Do | N. spire utili | Lunghezza a vuoto Lo | Rigidità C (N/mm) | Deflessione max. Sn (mm) | Carico max. Fn (N) | Prezzo unit. da 1 a 4 |
|--------|----------|--------------|----------------|----------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| CD2353 | 4,00     | 24,00        | 3,50           | 33,50                | 79,94             | 11,30                    | 918,00             | ✓ 9,75 €              |
| CD2354 | 4,00     | 24,00        | 5,50           | 49,00                | 50,87             | 18,00                    | 918,00             | ✓ 9,75 €              |
| CD2355 | 4,00     | 24,00        | 8,50           | 72,00                | 32,93             | 27,80                    | 918,00             | ✓ 9,75 €              |
| CD2356 | 4,00     | 24,00        | 12,50          | 105,00               | 22,41             | 43,30                    | 918,00             | - 9,75 €              |
| CD2357 | 4,00     | 24,00        | 18,50          | 150,00               | 15,07             | 62,30                    | 918,00             | - 10,08 €             |
| CD2358 | 4,00     | 29,00        | 3,50           | 41,00                | 40,93             | 18,10                    | 732,00             | - 16,58 €             |
| CD2359 | 4,00     | 29,00        | 5,50           | 60,50                | 26,02             | 28,30                    | 732,00             | ✓ 16,58 €             |
| CD2360 | 4,00     | 29,00        | 8,50           | 89,50                | 16,84             | 43,50                    | 732,00             | ✓ 16,58 €             |
| CD2361 | 4,00     | 29,00        | 12,50          | 130,00               | 1,46              | 65,50                    | 732,00             | ✓ 16,10 €             |
| CD2362 | 4,00     | 29,00        | 18,50          | 185,00               | 7,75              | 92,90                    | 732,00             | - 16,58 €             |
| CD2363 | 4,00     | 36,00        | 3,50           | 53,50                | 19,54             | 29,50                    | 572,00             | - 16,58 €             |
| CD2364 | 4,00     | 36,00        | 5,50           | 79,50                | 12,39             | 46,20                    | 572,00             | ✓ 16,58 €             |
| CD2365 | 4,00     | 36,00        | 8,50           | 120,00               | 8,03              | 72,80                    | 572,00             | ✓ 16,58 €             |
| CD2366 | 4,00     | 36,00        | 12,50          | 170,00               | 5,45              | 104,00                   | 572,00             | - 16,58 €             |
| CD2367 | 4,00     | 36,00        | 18,50          | 250,00               | 3,69              | 156,00                   | 572,00             | - 16,58 €             |
| CD2368 | 4,00     | 44,00        | 3,50           | 71,00                | 10,02             | 45,80                    | 458,00             | ✓ 16,58 €             |
| CD2369 | 4,00     | 44,00        | 5,50           | 105,00               | 6,36              | 69,90                    | 458,00             | - 16,58 €             |
| CD2370 | 4,00     | 44,00        | 8,50           | 160,00               | 4,11              | 110,00                   | 458,00             | - 17,26 €             |
| CD2371 | 4,00     | 44,00        | 12,50          | 235,00               | 2,80              | 165,00                   | 458,00             | - 18,69 €             |
| CD2372 | 4,00     | 44,00        | 18,50          | 340,00               | 1,89              | 240,00                   | 458,00             | - 18,69 €             |

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

| Codice | Ø      |            | N. spire utili | Lunghezza a vuoto Lo | Rigidità C (N/mm) | Deflessione max. Sn (mm) | Carico max. Fn (N) | Prezzo unit. da 1 a 4 |
|--------|--------|------------|----------------|----------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|
|        | Filo d | Esterno Do |                |                      |                   |                          |                    |                       |
| CD2373 | 4,00   | 54,00      | 3,50           | 99,00                | 5,11              | 71,60                    | 367,00             | - 16,10 €             |
| CD2374 | 4,00   | 54,00      | 5,50           | 150,00               | 3,26              | 111,00                   | 367,00             | - 16,10 €             |
| CD2375 | 4,00   | 54,00      | 8,50           | 230,00               | 2,10              | 175,00                   | 367,00             | - 16,76 €             |
| CD2376 | 4,00   | 54,00      | 12,50          | 335,00               | 1,43              | 257,00                   | 367,00             | - 18,15 €             |
| CD2377 | 4,00   | 54,00      | 18,50          | 490,00               | 0,97              | 379,00                   | 367,00             | - 18,15 €             |
| CD2378 | 5,00   | 30,00      | 3,50           | 41,00                | 100,23            | 13,40                    | 1348,00            | - 16,10 €             |
| CD2379 | 5,00   | 30,00      | 5,50           | 60,00                | 63,59             | 21,50                    | 1348,00            | - 16,10 €             |
| CD2380 | 5,00   | 30,00      | 8,50           | 87,50                | 41,11             | 32,60                    | 1348,00            | - 17,01 €             |
| CD2381 | 5,00   | 30,00      | 12,50          | 125,00               | 27,99             | 48,30                    | 1348,00            | - 17,01 €             |
| CD2382 | 5,00   | 30,00      | 18,50          | 180,00               | 18,87             | 71,00                    | 1348,00            | - 17,20 €             |
| CD2383 | 5,00   | 37,00      | 3,50           | 51,00                | 47,59             | 22,30                    | 1053,00            | - 16,10 €             |
| CD2384 | 5,00   | 37,00      | 5,50           | 75,00                | 30,31             | 34,80                    | 1053,00            | ✓ - 17,01 €           |
| CD2385 | 5,00   | 37,00      | 8,50           | 110,00               | 19,63             | 52,50                    | 1053,00            | - 17,01 €             |
| CD2386 | 5,00   | 37,00      | 12,50          | 160,00               | 13,30             | 79,50                    | 1053,00            | - 17,20 €             |
| CD2387 | 5,00   | 37,00      | 18,50          | 230,00               | 9,01              | 115,00                   | 1053,00            | - 18,15 €             |
| CD2388 | 5,00   | 45,00      | 3,50           | 64,00                | 24,34             | 34,40                    | 843,00             | - 16,10 €             |
| CD2389 | 5,00   | 45,00      | 5,50           | 95,50                | 15,49             | 54,40                    | 843,00             | - 16,10 €             |
| CD2390 | 5,00   | 45,00      | 8,50           | 140,00               | 10,02             | 81,60                    | 843,00             | - 17,20 €             |
| CD2391 | 5,00   | 45,00      | 12,50          | 205,00               | 6,82              | 124,00                   | 843,00             | - 17,20 €             |
| CD2392 | 5,00   | 45,00      | 18,50          | 300,00               | 4,60              | 184,00                   | 843,00             | - 18,93 €             |
| CD2393 | 5,00   | 55,00      | 3,50           | 85,00                | 12,46             | 54,10                    | 674,00             | - 16,10 €             |
| CD2394 | 5,00   | 55,00      | 5,50           | 130,00               | 7,94              | 86,80                    | 674,00             | - 16,10 €             |
| CD2395 | 5,00   | 55,00      | 8,50           | 195,00               | 5,14              | 133,00                   | 674,00             | - 17,20 €             |
| CD2396 | 5,00   | 55,00      | 12,50          | 280,00               | 3,50              | 194,00                   | 674,00             | - 17,20 €             |
| CD2397 | 5,00   | 55,00      | 18,50          | 410,00               | 2,36              | 287,00                   | 674,00             | - 18,93 €             |
| CD2398 | 5,00   | 68,00      | 3,50           | 120,00               | 6,24              | 87,70                    | 535,00             | - 16,10 €             |
| CD2399 | 5,00   | 68,00      | 5,50           | 180,00               | 3,98              | 135,00                   | 535,00             | - 17,20 €             |
| CD2400 | 5,00   | 68,00      | 8,50           | 275,00               | 2,57              | 210,00                   | 535,00             | - 18,93 €             |
| CD2401 | 5,00   | 68,00      | 12,50          | 395,00               | 1,74              | 304,00                   | 535,00             | - 19,52 €             |
| CD2402 | 5,00   | 68,00      | 18,50          | 585,00               | 1,18              | 455,00                   | 535,00             | - 21,89 €             |
| CD2403 | 6,30   | 38,30      | 3,50           | 50,00                | 120,40            | 15,00                    | 1990,00            | - 17,01 €             |
| CD2404 | 6,30   | 38,30      | 5,50           | 75,00                | 76,50             | 26,00                    | 1990,00            | - 17,01 €             |
| CD2405 | 6,30   | 38,30      | 8,50           | 110,00               | 49,60             | 41,00                    | 1990,00            | - 18,93 €             |
| CD2406 | 6,30   | 38,30      | 12,50          | 155,00               | 32,70             | 58,00                    | 1990,00            | - 19,52 €             |
| CD2407 | 6,30   | 38,30      | 18,50          | 225,00               | 22,80             | 88,00                    | 1990,00            | - 21,28 €             |
| CD2408 | 6,30   | 46,30      | 3,50           | 60,00                | 61,60             | 24,00                    | 1590,00            | - 17,01 €             |
| CD2409 | 6,30   | 46,30      | 5,50           | 90,00                | 39,20             | 40,00                    | 1590,00            | - 17,20 €             |
| CD2410 | 6,30   | 46,30      | 8,50           | 135,00               | 25,30             | 63,00                    | 1590,00            | - 18,15 €             |
| CD2411 | 6,30   | 46,30      | 12,50          | 195,00               | 17,30             | 95,00                    | 1590,00            | - 18,15 €             |
| CD2412 | 6,30   | 46,30      | 18,50          | 280,00               | 11,60             | 137,00                   | 1590,00            | - 21,89 €             |
| CD2413 | 6,30   | 56,30      | 3,50           | 80,00                | 31,50             | 42,00                    | 1270,00            | - 17,01 €             |
| CD2414 | 6,30   | 56,30      | 5,50           | 115,00               | 20,00             | 62,00                    | 1270,00            | - 19,52 €             |
| CD2415 | 6,30   | 56,30      | 8,50           | 175,00               | 13,00             | 100,00                   | 1270,00            | - 20,05 €             |
| CD2416 | 6,30   | 56,30      | 12,50          | 250,00               | 8,90              | 145,00                   | 1270,00            | - 21,89 €             |
| CD2417 | 6,30   | 56,30      | 18,50          | 365,00               | 5,90              | 215,00                   | 1270,00            | - 24,14 €             |

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

# Molla di compressione **DIN 2095**

## CD

## Filo armonico inox

### - Materiali:

Filo armonico: inox a norma Din 17224

Inox CrNi17.7

### - Avvolgimento a destra

### - Estremità:

Filo  $\leq 0,8$  mm avvicinate non molate

Filo  $> 0,8$  mm avvicinate molate

### - T° max.: +60°

### - Molle raccomandate per



carichi statici e carichi dinamici medi

### - Tolleranze: tutte le dimensioni e

le forze sono a norma DIN 2095

(Grado 2)

**+ di 75 pezzi  
consultateci**



### **Info.**

### - Le molle non sono preregolate.

La lunghezza a vuoto  $Lo$  si riduce leggermente dopo le prime messe in carico.

### - Realizzazioni su misura:

contattateci (Quantità minima possibile)

### SCONTI PER QUANTITÀ

|     |        |     |      |              |
|-----|--------|-----|------|--------------|
| Qtà | 1+     | 5+  | 10+  | 25+          |
| Sc. | Prezzo | -5% | -20% | Su richiesta |

| Codice | Ø Filo d | Ø Esterno Do | N. spire utili | Lunghezza a vuoto Lo | Rigidità C (N/mm) | Deflessione max. Sn (mm) | Carico max. Fn (N) | Prezzo unit. da 1 a 4 |
|--------|----------|--------------|----------------|----------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| CD2418 | 6,30     | 69,30        | 3,5            | 105,00               | 15,70             | 65,00                    | 1010,00            | 19,52 €               |
| CD2419 | 6,30     | 69,30        | 5,5            | 155,00               | 10,50             | 99,00                    | 1010,00            | 20,05 €               |
| CD2420 | 6,30     | 69,30        | 8,5            | 253,00               | 6,50              | 155,00                   | 1010,00            | 21,89 €               |
| CD2421 | 6,30     | 69,30        | 12,5           | 340,00               | 4,40              | 227,00                   | 1010,00            | 24,94 €               |
| CD2422 | 6,30     | 69,30        | 18,5           | 500,00               | 3,00              | 339,00                   | 1010,00            | 28,49 €               |
| CD2423 | 6,30     | 86,30        | 3,5            | 145,00               | 7,70              | 103,00                   | 800,00             | 20,05 €               |
| CD2424 | 6,30     | 86,30        | 5,5            | 220,00               | 4,90              | 160,00                   | 800,00             | 21,89 €               |
| CD2425 | 6,30     | 86,30        | 8,5            | 335,00               | 3,20              | 260,00                   | 800,00             | 26,05 €               |
| CD2426 | 6,30     | 86,30        | 12,5           | 490,00               | 2,20              | 370,00                   | 800,00             | 28,49 €               |
| CD2427 | 6,30     | 86,30        | 18,5           | 720,00               | 1,50              | 548,00                   | 800,00             | 34,70 €               |
| CD2428 | 8,00     | 48,00        | 3,5            | 65,00                | 159,00            | 21,00                    | 3030,00            | 15,46 €               |
| CD2429 | 8,00     | 48,00        | 5,5            | 90,00                | 102,20            | 29,00                    | 3030,00            | 15,46 €               |
| CD2430 | 8,00     | 48,00        | 8,5            | 135,00               | 66,10             | 48,00                    | 3030,00            | 19,52 €               |
| CD2431 | 8,00     | 48,00        | 12,5           | 190,00               | 44,70             | 68,00                    | 3030,00            | 21,28 €               |
| CD2432 | 8,00     | 48,00        | 18,5           | 275,00               | 30,10             | 101,00                   | 3030,00            | 24,94 €               |
| CD2433 | 8,00     | 58,00        | 3,5            | 75,00                | 81,90             | 30,00                    | 2425,00            | 17,01 €               |
| CD2434 | 8,00     | 58,00        | 5,5            | 110,00               | 52,20             | 46,00                    | 2425,00            | 19,52 €               |
| CD2435 | 8,00     | 58,00        | 8,5            | 160,00               | 33,70             | 70,00                    | 2425,00            | 21,28 €               |
| CD2436 | 8,00     | 58,00        | 12,5           | 230,00               | 22,90             | 103,00                   | 2425,00            | 21,89 €               |
| CD2437 | 8,00     | 58,00        | 18,5           | 335,00               | 15,50             | 154,00                   | 2425,00            | 22,40 €               |

Dimensioni in mm

| Codice | Ø Filo<br>d | Ø<br>Esterno<br>Do | N.<br>spire<br>utili | Lunghezza<br>a vuoto<br>Lo | Rigidità<br>C<br>(N/mm) | Deflessione<br>max.<br>Sn (mm) | Carico<br>max.<br>Fn (N) | Prezzo<br>unit.<br>da 1 a 4 |
|--------|-------------|--------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| CD2438 | 8,00        | 71,00              | 3,50                 | 95,00                      | 41,00                   | 48,00                          | 1920,00                  | 21,89 €                     |
| CD2439 | 8,00        | 71,00              | 5,50                 | 140,00                     | 26,00                   | 74,00                          | 1920,00                  | 24,14 €                     |
| CD2440 | 8,00        | 71,00              | 8,50                 | 205,00                     | 16,80                   | 112,00                         | 1920,00                  | 26,76 €                     |
| CD2441 | 8,00        | 71,00              | 12,50                | 300,00                     | 11,40                   | 169,00                         | 1920,00                  | 30,66 €                     |
| CD2442 | 8,00        | 71,00              | 18,50                | 435,00                     | 8,00                    | 248,00                         | 1920,00                  | 59,12 €                     |
| CD2443 | 8,00        | 88,00              | 3,50                 | 125,00                     | 19,90                   | 76,00                          | 1515,00                  | 24,14 €                     |
| CD2444 | 8,00        | 88,00              | 5,50                 | 180,00                     | 12,70                   | 111,00                         | 1515,00                  | 26,76 €                     |
| CD2445 | 8,00        | 88,00              | 8,50                 | 285,00                     | 8,30                    | 186,00                         | 1515,00                  | 30,66 €                     |
| CD2446 | 8,00        | 88,00              | 12,50                | 410,00                     | 5,60                    | 271,00                         | 1515,00                  | 38,64 €                     |
| CD2447 | 8,00        | 88,00              | 18,50                | 600,00                     | 3,80                    | 401,00                         | 1515,00                  | 84,30 €                     |
| CD2448 | 8,00        | 108,00             | 3,50                 | 170,00                     | 10,20                   | 118,00                         | 1210,00                  | 26,05 €                     |
| CD2449 | 8,00        | 108,00             | 5,50                 | 260,00                     | 6,50                    | 187,00                         | 1210,00                  | 28,49 €                     |
| CD2450 | 8,00        | 108,00             | 8,50                 | 390,00                     | 4,20                    | 286,00                         | 1210,00                  | 32,09 €                     |
| CD2451 | 8,00        | 108,00             | 12,50                | 570,00                     | 2,80                    | 423,00                         | 1210,00                  | 120,02 €                    |
| CD2452 | 8,00        | 108,00             | 18,50                | 835,00                     | 2,00                    | 625,00                         | 1210,00                  | 127,65 €                    |
| CD2453 | 10,00       | 60,00              | 3,50                 | 75,00                      | 200,00                  | 20,00                          | 4470,00                  | 20,05 €                     |
| CD2454 | 10,00       | 60,00              | 5,50                 | 110,00                     | 127,00                  | 34,00                          | 4470,00                  | 22,40 €                     |
| CD2455 | 10,00       | 60,00              | 8,50                 | 165,00                     | 82,20                   | 56,00                          | 4470,00                  | 26,05 €                     |
| CD2456 | 10,00       | 60,00              | 12,50                | 230,00                     | 55,90                   | 78,00                          | 4470,00                  | 28,49 €                     |
| CD2457 | 10,00       | 60,00              | 18,50                | 335,00                     | 37,80                   | 118,00                         | 4470,00                  | 32,09 €                     |
| CD2458 | 10,00       | 73,00              | 3,50                 | 96,00                      | 99,60                   | 39,00                          | 3540,00                  | 26,05 €                     |
| CD2459 | 10,00       | 73,00              | 5,50                 | 135,00                     | 63,60                   | 56,00                          | 3540,00                  | 26,76 €                     |
| CD2460 | 10,00       | 73,00              | 8,50                 | 200,00                     | 41,10                   | 88,00                          | 3540,00                  | 34,70 €                     |
| CD2461 | 10,00       | 73,00              | 12,50                | 285,00                     | 28,00                   | 120,00                         | 3540,00                  | 66,45 €                     |
| CD2462 | 10,00       | 73,00              | 18,50                | 410,00                     | 18,90                   | 185,00                         | 3540,00                  | 98,98 €                     |
| CD2463 | 10,00       | 90,00              | 3,50                 | 115,00                     | 49,00                   | 56,00                          | 2790,00                  | 28,49 €                     |
| CD2464 | 10,00       | 90,00              | 5,50                 | 175,00                     | 30,90                   | 92,00                          | 2790,00                  | 32,09 €                     |
| CD2465 | 10,00       | 90,00              | 8,50                 | 255,00                     | 20,10                   | 136,00                         | 2790,00                  | 66,45 €                     |
| CD2466 | 10,00       | 90,00              | 12,50                | 370,00                     | 13,70                   | 203,00                         | 2790,00                  | 84,30 €                     |
| CD2467 | 10,00       | 90,00              | 18,50                | 540,00                     | 9,30                    | 302,00                         | 2790,00                  | 120,02 €                    |
| CD2468 | 10,00       | 110,00             | 3,50                 | 150,00                     | 24,90                   | 87,00                          | 2230,00                  | 28,52 €                     |
| CD2469 | 10,00       | 110,00             | 5,50                 | 230,00                     | 16,30                   | 141,00                         | 2230,00                  | 38,64 €                     |
| CD2470 | 10,00       | 110,00             | 8,50                 | 345,00                     | 10,30                   | 217,00                         | 2230,00                  | 77,92 €                     |
| CD2471 | 10,00       | 110,00             | 12,50                | 500,00                     | 7,00                    | 320,00                         | 2230,00                  | 98,98 €                     |
| CD2472 | 10,00       | 110,00             | 18,50                | 730,00                     | 4,70                    | 472,00                         | 2230,00                  | 127,65 €                    |
| CD2473 | 10,00       | 135,00             | 3,50                 | 205,00                     | 12,80                   | 138,00                         | 1790,00                  | 34,70 €                     |
| CD2474 | 10,00       | 135,00             | 5,50                 | 315,00                     | 8,20                    | 220,00                         | 1790,00                  | 66,45 €                     |
| CD2475 | 10,00       | 135,00             | 8,50                 | 475,00                     | 5,20                    | 338,00                         | 1790,00                  | 98,98 €                     |
| CD2476 | 10,00       | 135,00             | 12,50                | 690,00                     | 3,60                    | 497,00                         | 1790,00                  | 120,02 €                    |
| CD2477 | 10,00       | 135,00             | 18,50                | 1015,00                    | 2,40                    | 738,00                         | 1790,00                  | 127,65 €                    |

Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



HTD14M\_55  
Puleggia dentata di trasmissione tipo HTD, HTD14 Ghisa



BLHB40  
Rinvio angolare ad albero cavo, fino a 10.3 Nm



BTC20\_10  
Tappo per tubo rettangolare, Standard




MRAeco  
Maglia rapida economica, Acciaio



HBM  
Guida su semi-binari, Boccola di regolazione



PR125rehausse  
Extension for articulated foot Ø123, Ø 123




B  
Ingranaggio conico - Acciaio 60C40, 1:1



NPTR10  
Connettore rinvio d'angolo, Regolabile



TAC\_SS  
Tenditore, Inox



T5M\_T10M  
Cinghia aperta al metro tipo T, T10



SUPTOOL  
Attrezzo di montaggio per calettatori, Per



CHT  
Motore AC asincrono trifase, 0.09kW

## Prodotti correlati



D19\_D29  
Molla di compressione al metro acciaio, al metro



R206  
Molla per stampi ISO10243, Extra-forte



CDC  
Molla di compressione conica, Conica



R205  
Molla per stampi ISO10243, Forte