


Retaining cable for ball pin

CDRS



Avoids loss of ball pin

- Cable for use with BAB/S and BAB/S303 ball pins
- With loop on one end and circlip on the other
- Materials:
 - Cable - uncoated stainless steel
 - Circlip/Ring - stainless steel
- T° use max.: 250°C



Assembly

- Use a mallet to secure the circlip to the ball pin, it can be removed using a screwdriver as a lever.



Used with
BAB/S or BAB/S303 ball pin

DISCOUNTS

Qty	1+	6+	10+	25+
Disc.	List	-5%	-10%	On request

Part number	L	ØD	Use with	Weight (g)	Stock*	Price each 1 to 5
CDR8-150/S	150	8,0	BAB5, BAB6	6	-	10,26 €
CDR11-150/S	150	11,6	BAB8, BAB10	7	-	10,96 €
CDR17-150/S	150	17,0	BAB12, BAB16	8	-	11,85 €
CDR24-150/S	150	24,0	BAB20	12	-	14,46 €
CDR8-200/S	200	8,0	BAB5, BAB6	7	✓	10,55 €
CDR11-200/S	200	11,6	BAB8, BAB10	8	✓	11,26 €
CDR17-200/S	200	17,0	BAB12, BAB16	9	-	12,12 €

Dimensions in mm

0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

SUPPLEMENT 2019

175

Altri prodotti...



UCP_PBT

Cuscinetto ritto
polimero inox,
polimero e inox



T10_30_AL

Puleggia dentata di
posizionamento tipo
T, Serie economica -
T10 all...




PLM-SC

Magnete piatto con
foro svasato, Con foro
fresato



BLHB30

Rinvio angolare ad
albero cavo, Fino a
4.4 Nm



T5courroie

Cinghia di
posizionamento T, T5
Poliuretano armatura
in acciaio



PX

Riduttore a ruota e
vite senza fine, Albero
doppio in uscita per
rid...



ADL_M

Anello di
sollevamento, Inox



RJUM05

Supporto per boccia
Drylin R®, Chiuso -
Corto



T10courroie

Cinghia di
posizionamento T,
T10 Poliuretano



WJUM16

Pattino Drylin® W,
Pattino



WSS

Gancio a S
simmetrica, Acciaio



CDR

Per perno
autobloccante, Cavo di
ritegno

Prodotti correlati



BABS

Perno autobloccante a
sfere inox, Inox
temprato



BABS303

Perno autobloccante
inox 303, Inox 303



CDR

Per perno
autobloccante, Cavo di
ritegno



BABV

Ball lock pins lockable
, Stainless steel