

Heavy duty plastic hinge, opens 180° New



CHA

Polyamide

- **Screw fixed hinge**
- Maximum opening: 180°
- Materials:
 - Black polyamide
 - Nickel plated steel pin

Applications

- Industrial bodywork



DISCOUNTS

Qty	1+	6+	20+	50+
Disc.	List	-5%	-10%	On request

Part number	A	B	C	ØD	Weight (g)	Price each 1 to 5
CHA108-131	108	131	9,5	6	98	24,98 €

Dimensions in mm

Altri prodotti...




HTD8M_30

Puleggia dentata di trasmissione tipo HTD, HTD8 Ghisa



PF20

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 5 Nm



PRF4545r90

Profilato alluminio standard, 45 x 45 mm - R90°



CHAGC-AL

Cerniera ad avvitare, Sfilabile



PW_PWG25

Vite senza fine di precisione, Acciaio



GMK17_BR

Morsetto porta guide, Conico singolo



NCT

Giunto di collegamento, Ad angolo fisso



RIMple

Ruota di livellamento, Con piastra



BEK

Vite a ricircolo di sfere miniatura, Supporto



BSM

Pressore a molla con esagono incassato, corpo e spina inox 303



CHAEss

Cerniera estetica, Inox



AT5-10ECO

Puleggia dentata di posizionamento tipo AT, Serie economica - AT5 al...

Prodotti correlati