Heavy duty plastic hinge, opens 180° New

CHA


Polyamide


- **Screw fixed hinge**
- Maximum opening: 180°
- Materials:
  Black polyamide
  Nickel plated steel pin

Applications

- **Industrial bodywork**







DISCOUNTS

Qty	1+	6+	20+	50+
Disc.	List	-5%	-10%	On request

Part number	A	B	C	ØD	Weight (g)	Price each 1 to 5
CHA108-131	108	131	9,5	6	98	24,98 €

Dimensions in mm

Altri prodotti...



B_ECO

Ingranaggio conico - Acciaio C43 - ECO, 1:1



PT881

Pignone di trazione, Serie 881




VMS

Volantino zigrinato, Zigrinato



FF10

Riduttore ad alberi paralleli, da 0.78 a 3.70 Nm



TBV

Tavola di posizionamento verticale manuale, 12kg



UTKpwr

Guida lineare Utilitrack®, Profilo guida a V



HG5-ECO

Ingranaggio dritto acciaio - serie ECO, Acciaio C45



KB_UU

Manicotto a sfere di precisione, Di precisione - acciaio



PR40

Piede fissabile con snodo - poliammide, Ø 40



TCLar

Tenditore per catena automatico, Con pattino largo



PTA80

Piede snodato con base stampata Ø80, 10000N



PAT85

Piede snodato con base stampata Ø85, Ø 85

Prodotti correlati