

Heavy duty plastic hinge, opens 180° New



CHA

Polyamide

- **Screw fixed hinge**
- Maximum opening: 180°
- Materials:
 - Black polyamide
 - Nickel plated steel pin

Applications

- Industrial bodywork



DISCOUNTS

Qty	1+	6+	20+	50+
Disc.	List	-5%	-10%	On request

Part number	A	B	C	ØD	Weight (g)	Price each 1 to 5
CHA108-131	108	131	9,5	6	98	24,98 €

Dimensions in mm

Altri prodotti...



YG1

Ingranaggio dritto
PRESTAZIONE, Acciaio
35NCD6



HLUT

Volantino con razze e
impugnatura girevole,
Alluminio



AHEX

Riduttore manuale,
Barra esagonale



GTCSS

Rullo tendicinghia, Per
ambienti aggressivi




DOMI120

Slitta di regolazione
Domino 120, Slitta
DOMILINE 120 con
contatore ...



SVT5

Martinetto a vite - Vite
traslante, Vite
traslante



CT

Giunto cardanico
telescopico,
Sollecitazioni normale



BAGSS

Anello di bloccaggio
inox, Inox



UCF

Cuscinetto a flangia
quadrata in ghisa,
Ghisa



BSM_LOK

Pressore a molla con
esagono incassato,
LONG-LOK - corpo e



UCFL_PBT

Supporto a flangia
ovale con cuscinetto,
Polimero e inox



PTA80

Piede snodato con
base stampata Ø80, Ø
80

Prodotti correlati