



- Cerniera universale per porte a filo
- Apertura fino a 180°
- Fissaggio tramite dadi
- Cerniera stampata
- Materiali:
 - Zamak
 - Prigionieri inox sovrastampati
 - Perno Inox



Vantaggi

- Belle finiture




SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	A	B	C	E1	E2	H	F	ØT	L	ØP	Stock*	Prezzo Unit. 1 à 5
Cerniera quadrata												
CHA1056-U4	40	40	25	12,5	12,5	9	5	M5	12	4	✓	17,27 €
CHA1056-U8	50	50	30	15	15	11,5	6	M6	15	6	✓	17,15 €
CHA1056-U12	60	60	36	18	18	15	8	M8	14	8	-	22,70 €
Cerniera rettangolare												
CHA1056-U16	50	76	30	28	28	11	6	M6	12	6	✓	30,07 €
Cerniera rettangolare asimmetrica												
CHA1056-U20	60	90	36	18	45	15	8	M8	14	8	✓	32,24 €


*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



KS

Chiavetta in barre,
Inox - in barre



RPP5

Cinghia di
trasmissione RPP,
RPP5



PRES

Accessori per pressa
PRES-3HR e
PRES-4HR, Portapinzze



JCSs

Giunto cardanico -
inox, Sollecitazioni
leggere



RJUM05

Supporto per boccole
Drylin R®, Chiuso -
Lungo



H0

Ingranaggio elicoidale
ad assi incrociati a
90°, Acciaio 20NCD2



DKONSL

Piedino antivibrante
conico silicone,
Fissaggio maschio



EBC

Dado cieco Hygienic
Design®, Compatto



CHMX_CHMDX

Albero per riduttore a
ruota e vite senza fine
CHMR e CHM, Albero
do...



CLG2

Ingranaggio dritto in
plastica stampata,
Nylon stampato



QTR

Cuscinetto a rulli
conici, Acciaio



VDSQ

Bloccaggio scorrevole
per la regolazione,
Bloccaggio rapido per
prof...

Prodotti correlati