




- Cerniera universale per porte a filo
- Apertura fino a 270°
- Fissaggio tramite vite a testa svasata M5, M6 o M8 a norma DIN7991
- Cerniera stampata
- Materiali:  
Zamak  
Perno Inox

con fori svasati



### Vantaggi

- Belle finiture



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	A	B	C	E1	E2	H	F	ØT	ØP	Stock*	Prezzo Unit. 1 à 5
<b>Cerniera quadrata</b>											
CHA1056-U6	40	40	25	12,5	12,5	9	5	5,3	4	✓	12,32 €
CHA1056-U10	50	50	30	15	15	11,5	6	6,2	6	✓	12,83 €
CHA1056-U14	60	60	36	18	18	15	8	8,3	8	✓	16,03 €
<b>Cerniera rettangolare</b>											
CHA1056-U18	50	76	30	28	28	11	6	6,2	6	✓	30,73 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

# Cerniera **inox** fissaggio esterno





## CHAuss

### Con fori svasati

- Cerniera universale per porte a filo
- Apertura a 270°
- Fissaggio tramite vite a testa svasata M5, M6 o M8 a norma DIN7991
- La superficie visibile è grezza
- Cerniera stampata
- Materiali:  
Inox 316

### Vantaggi

- Belle finiture



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta



Codice	A	B	C	E1	E2	H	F	ØT	ØP	Stock*	Prezzo Unit. 1 à 5
<b>Cerniera quadrata</b>											
CHA1056-U6SS	40	40	25	12,5	12,5	9	5	5,3	4	✓	29,50 €
CHA1056-U10SS	50	50	30	15	15	11,5	6	6,2	6	✓	32,01 €
CHA1056-U14SS	60	60	36	18	18	15	8	8,3	8	✓	32,21 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

- Cerniera universale per porte a filo
- Apertura fino a 180°
- Fissaggio tramite dadi
- Cerniera stampata
- Materiali:
  - Zamak
  - Prigionieri inox sovrastampati
  - Perno Inox

### Vantaggi

- Belle finiture



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	A	B	C	E1	E2	H	F	ØT	L	ØP	Stock*	Prezzo Unit. 1 à 5
<b>Cerniera quadrata</b>												
CHA1056-U4	40	40	25	12,5	12,5	9	5	M5	12	4	✓	17,27 €
CHA1056-U8	50	50	30	15	15	11,5	6	M6	15	6	✓	17,15 €
CHA1056-U12	60	60	36	18	18	15	8	M8	14	8	-	22,70 €
<b>Cerniera rettangolare</b>												
CHA1056-U16	50	76	30	28	28	11	6	M6	12	6	✓	30,07 €
<b>Cerniera rettangolare asimmetrica</b>												
CHA1056-U20	60	90	36	18	45	15	8	M8	14	8	✓	32,24 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

# Cerniera Poliammide fissaggio esterno **esterno**






## CHAUPA

## Con prigionieri filettati

- Cerniera universale per porte a filo
- Apertura fino a 180°
- Fissaggio tramite dadi
- Cerniera stampata
- Materiali:
  - Poliammide nero
  - Prigionieri inox sovrastampati
  - Perno Inox

### Vantaggi

- Belle finiture



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	A	B	C	E1	E2	H	F	ØT	ØP	Stock*	Prezzo Unit. 1 à 5
<b>Cerniera quadrata</b>											
CHA1056-U4PA	40	40	25	12,5	12,5	9	5	M5	12	-	13,91 €
CHA1056-U8PA	50	50	30	15	15	11,5	6	M6	15	✓	15,24 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...




KKP-AR

Manicotto a sfere inclinate, Carichi elevati / -20° +200°



5H0

Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli, Plastica lavorata (delrin)



MBrondele

Cuscinetti a sfere - Accessorio, Rondella di arresto MB



PTA100

Piede snodato con base stampata Ø100, 15000N



COA-COG

Staffa di montaggio per molla a gas, Staffa di montaggio piana per s...



GET-AL

Giunto elastico alluminio serie eco., Alluminio



MFB\_MHB

Ingranaggio conico in plastica stampata, 1.5:1



CHA138

Cerniera ad avvitare, 138 gradi



FBL4004\_K7

Spazzola al metro fibre PA6 da Ø0,3 a



FF30

Riduttore ad alberi paralleli, da 21.50 a



CAP821

Catena a tapparella dritta, Larga serie 821



RAS

Snodo angolare a 90° DIN71802, Acciaio

**Prodotti correlati**