



Cerniera ad avvitare

Angolo d'apertura 135°

CHA

NUOVO!




- Cerniera su facciata
- Materiali:
Cerniera: poliammide rinforzata
Asse: acciaio zincato

Info.

- Venduto a multipli, contattateci

Accessori

- Serratura magnetica SER
- Bloccaggio porte BLOC
- Chiavistello manuale LOQ



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	50+	100+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Riferimenti	A	B	C	D	E	F	G	ØH	I	ØM	Prezzo unit. da 1 a 49
CHA135-48	48	30	30	10	10	15	48	13,5	3,0	6,5	4,61 €
CHA135-64	64	40	40	13	13	19	64	13,5	3,0	6,5	6,19 €
CHA135-96	96	60	63	16	17	24	96	16,0	4,6	8,0	8,09 €

Altri prodotti...



DOMI50

Kit di raccordo, Kit di raccordo XY



PARF110

Piede senza snodo, Piede snodato oscillante fissabile Ø110



BOX-TOR-MAX

Valigetta di guarnizioni toriche in nitrile, 2.90 x 1.78mm a 82.14 x...



LWH

Guida lineare a sfere - Sfere acciaio, Binario - da 9320 N a 71300 N




WS16

Binario Drylin® W, Binario



HTD5M-BAR

Barra dentata per cinghia RPP, HTD5



TIFbout

Tirante tutto filetto - DIN976A, Acciaio



EX

Albero per riduttori E, Albero semplice per riduttori E



RHTtcss

Ruota alte temperature con foro



F7-SN

Visualizzatore multifunzione,



BPLF

Sfera portante alta sporgenza, Leggero



EMAS

Antistatic knurled nut, Antistatic

Prodotti correlati



BLOC

Accessori per porte, Arresto per porta



SER

Accessori per porte, Fermaporte a calamita