



Cerniera ad avvitare

Angolo d'apertura 135°

CHA

NUOVO!




- Cerniera su facciata
- Materiali:
Cerniera: poliammide rinforzata
Asse: acciaio zincato

Info.

- Venduto a multipli, contattateci

Accessori

- Serratura magnetica SER
- Bloccaggio porte BLOC
- Chiavistello manuale LOQ



SCONTI PER QUANTITÀ


Qtà	1+	50+	100+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Riferimenti	A	B	C	D	E	F	G	ØH	I	ØM	Prezzo unit. da 1 a 49
CHA135-48	48	30	30	10	10	15	48	13,5	3,0	6,5	4,61 €
CHA135-64	64	40	40	13	13	19	64	13,5	3,0	6,5	6,19 €
CHA135-96	96	60	63	16	17	24	96	16,0	4,6	8,0	8,09 €

Altri prodotti...



EMS
Volantino zigrinato,
Zigrinato



M0
Coppia ruota e vite
senza fine , Bronzo



SCA
Serracavo, Acciaio



PRES
Accessori per pressa
PRES-3HR e
PRES-4HR, Coppia di
dadi per scanala...



DOMI120
Accessori di
collegamento, Kit di
fissaggio



INO
Ingranaggio interno,
Acciaio 20NCD2



LVT
Mini martinetto
motorizzato 4A, 4
ampere



HTD8M_20
Puleggia dentata di
trasmissione tipo
HTD, HTD8 Ghisa



PAP
Maniglia e battuta per
porta, Maniglia



TSP_T10P
Piastra di giunzione
per cinghia T, T10



COA_COG
Staffa di montaggio
per molla a gas,



HAR9
Rondella girevole, DIN
6371

Prodotti correlati



BLOC
Accessori per porte,
Arresto per porta



SER
Accessori per porte,
Fermaporta a
calamita