



- Cerniera su facciata
- Materiali:
Cerniera: poliammide rinforzata
Asse: acciaio zincato

Info.

- Venduto a multipli, contattateci

Accessori

- Serratura magnetica SER
- Bloccaggio porte BLOC
- Chiavistello manuale LOQ

NUOVO!**SCONTI PER QUANTITÀ**

Qtà	1+	50+	100+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Riferimenti	A	B	C	D	E	F	G	ØH	I	ØM	Prezzo unit. da 1 a 49
CHA135-48	48	30	30	10	10	15	48	13,5	3,0	6,5	4,61 €
CHA135-64	64	40	40	13	13	19	64	13,5	3,0	6,5	6,19 €
CHA135-96	96	60	63	16	17	24	96	16,0	4,6	8,0	8,09 €

Altri prodotti...



PSG15

Ingranaggio dritto di precisione, Acciaio 20NCD2 cementato temprato



BLHT40

Rinvio angolare a T, da 4 a 10.30 Nm



RAGb

Cylindrical brush track, For gentle conveying and handling



DOG258

Motoriduttore DC 12V e 24V DC, da 12 a 15 Nm




UTKswr

Guida lineare Utilitrack®, Profilo guida a V



S_2RS

Cuscinetto radiale a sfere, Inox



IN1

Ingranaggio interno, Plastica lavorata (delrin)




E60B

Riduttore a rinvio angolare, da 4.50 a 24 Nm



PRF_SDD_1820

Supporto per sensore Ø18 e Ø20, ø18 e ø20



TBV

Tavola di posizionamento verticale manuale, 7kg



J53

Riduttore coassiale a treni paralleli, da 0.27 a 0.90 - a treni para...



CMM

Testa a snodo maschio DIN ISO12240-4, Acciaio / bronzo

Prodotti correlati



BLOC

Accessori per porte, Arresto per porta



SER

Accessori per porte, Fermaporte a calamita