# Cerniera ad avvitare con inserto maschiato

€ Eco

## CHA — Angolo d'apertura 138°

- ***Cerniera su facciata***
- *Materiali:*
  *Cerniera: poliammide rinforzata*
  *Asse: acciaio zincato*
  *Inserti: ottone*

NUOVO!




### Info.

- ***Venduto a multipli, contattateci***

### Accessori

- *Serratura magnetica* **SER**
- *Bloccaggio porte* **BLOC**
- *Chiavistello manuale* **LOQ**






**Esempio d'applicazione**

**SCONTI PER QUANTITÀ**

| Qtà | 1+ | 50+ | 100+ |
|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -5% | Su richiesta |

| Riferimenti | A | B | C | D | E | F | G | ØM | Prezzo unit. da 1 a 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA138-49-M5 | 49 | 30 | 32 | 11 | 13 | 19 | 49 | M5 | 16,20 € |
| CHA138-49-M6 | 49 | 30 | 32 | 11 | 13 | 19 | 49 | M6 | 16,20 € |

# Altri prodotti...


RDERSS

Tenditore, a serraggio manuale inox


CABPVC

Cavo acciaio galvanizzato con PVC trasparente, Acciaio galvanizzato ...


RFVcap

Coperchio di protezione inox, Coperchio di protezione chiuso


BAC105

Contenitore a becco, 8mm



TBV

Tavola di posizionamento verticale manuale, 12kg


TK_UUOP

Manicotto a sfere autoallineante Topball, Autoallineante Topball


LVT

Mini martinetto motorizzato 2A, 2 ampere


GAC

Chiusura a leva con serratura, Bloccabile


SHA_PTR

Volantino pieno, Poliammide


SLHVlok

Bloccaggio a leva, A leva orrizontale / base verticale


NT92

Riduttore coassiale a treni paralleli, da 15 a 40 Nm - a treni


PAP

Maniglia e battuta per porta, Maniglia ergonomica

## Prodotti correlati


BLOC

Accessori per porte, Arresto per porta


SER

Accessori per porte, Fermaporte a calamita