

CHA

Angolo d'apertura 138°

- Cerniera su facciata

- Materiali:

Cerniera: poliammide rinforzata

Asse: acciaio zincato

Inserti: ottone

NUOVO!



Info.



- Venduto a multipli, contattateci

Accessori

- Serratura magnetica **SER**

- Bloccaggio porte **BLOC**

- Chiavistello manuale **LOQ**



Esempio d'applicazione

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	50+	100+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Riferimenti	A	B	C	D	E	F	G	ØM	Prezzo unit. da 1 a 49
CHA138-49-M5	49	30	32	11	13	19	49	M5	16,20 €
CHA138-49-M6	49	30	32	11	13	19	49	M6	16,20 €

Altri prodotti...



RURp

Ruota fissa con piastra, Poliuretano - Mozzo alluminio (Ultra scorre...



PLC_PLT

Magnete, Con foro centrale



AT5-BAR

Barra dentata, AT5



BSPT

Morsetto per guide, Rondo




RPCpl

Ruota fissa con piastra, Acciaio - Poliammide



BOXKK

Box kit di chiavette, Box kit - Acciaio o inox



B

Ingranaggio conico - Acciaio 60C40, 1:1



MSP23

Inserto con piastrina a incollare Masterplate®, Cilindrico Ø23 con...



TBbutee

Cuscinetto assiale a sfere a semplice effetto, Sfere acciaio



PSG08

Ingranaggio dritto di precisione, Acciaio 35NCD6 pretrattato



MDR_SS

Grillo con chiodo ad occhiello, Inox



PSG3

Ingranaggio dritto di precisione, Acciaio 20NCD2 cementato temprato

Prodotti correlati



BLOC

Accessori per porte, Arresto per porta



SER

Accessori per porte, Fermaporte a calamita