

CHA

Angolo d'apertura 138°

- Cerniera su facciata

- Materiali:

Cerniera: poliammide rinforzata

Asse: acciaio zincato

Inserti: ottone

NUOVO!



Info.



- Venduto a multipli, contattateci

Accessori

- Serratura magnetica **SER**

- Bloccaggio porte **BLOC**

- Chiavistello manuale **LOQ**



Esempio d'applicazione

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	50+	100+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Riferimenti	A	B	C	D	E	F	G	ØM	Prezzo unit. da 1 a 49
CHA138-49-M5	49	30	32	11	13	19	49	M5	16,20 €
CHA138-49-M6	49	30	32	11	13	19	49	M6	16,20 €

Altri prodotti...



JFM

Cuscinetto a collare ,
Polimero universale



PRF-SCL

Sistema di chiusura
per profili alluminio,
Lock for sliding doors



PCS37SS

Pignone a catena -
Inox, 9.525 (DIN
06B-1)



MHQMEP

Manovella ad
impugnatura girevole,
Alesaggio quadrato



BH02

Cuscinetto radiale
flangiato, Montaggio
con circlips



CMA

Vite ad occhio,lo,
Acciaio



PRF-GPA

Guide for aluminium
profile, Parallel rails



HFL

Ruota libera,
Combinata ad aghi



FRtool

Attrezzi per inserti
filettati, Attrezzo di
posa



DOMI80

Accessori di
collegamento, Piastra



YG1

Ingranaggio dritto
PRESTAZIONE, Acciaio
35NCD6



DER90

Motore inox AC
asincrono da 1,1 a
1,5kW, 1.1 a 1.5kW

Prodotti correlati



BLOC

Accessori per porte,
Arresto per porta



SER

Accessori per porte,
Fermaporte a
calamita