

CHA

Angolo d'apertura 138°

- Cerniera su facciata

- Materiali:

Cerniera: poliammide rinforzata

Asse: acciaio zincato

Inserti: ottone

NUOVO!



Info.



- Venduto a multipli, contattateci

Accessori

- Serratura magnetica **SER**

- Bloccaggio porte **BLOC**

- Chiavistello manuale **LOQ**



Esempio d'applicazione

SCONTI PER QUANTITÀ

| | | | |
|-----|--------|-----|--------------|
| Qtà | 1+ | 50+ | 100+ |
| Sc. | Prezzo | -5% | Su richiesta |

| Riferimenti | A | B | C | D | E | F | G | ØM | Prezzo unit. da 1 a 49 |
|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|---------------------------|
| CHA138-49-M5 | 49 | 30 | 32 | 11 | 13 | 19 | 49 | M5 | 16,20 € |
| CHA138-49-M6 | 49 | 30 | 32 | 11 | 13 | 19 | 49 | M6 | 16,20 € |

Altri prodotti...



ERC

Terminale rapido per cavi, A forcella



SSDB

Ingranaggio conico inox, 2:1




GMK17_R

Guida prodotto laterale tonda, Per imbottigliamento e imballaggio



ACL-FPA

Accessori per pannelli, Morsetto angolare



RPP5

Cinghia di trasmissione RPP, RPP5



GSI

Molla a gas inox, Inox




BOXKU

Box kit di chiavette a disco, Box kit di chiavette a disco - acciaio



MEB

Ingranaggio conico in plastica stampata, 1:1



CHB

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 22 Nm



PSPD18

Manopola a pressione, PVC nero



AT5P_AT10P

Piastra di giunzione per cinghia AT, AT5



RTK

Giunto Bowex®, a dentatura bombata, Nylon e acciaio

Prodotti correlati



BLOC

Accessori per porte, Arresto per porta



SER

Accessori per porte, Fermoporte a calamita