



Cerniera ad avvitare con inserto maschiato

Angolo d'apertura 225°

CHA

- Cerniera su facciata
- Materiali:
Cerniera: poliammide rinforzata
Asse: acciaio zincato
Inserti: ottone




Info.

- Venduto a multipli, contattateci

Accessori

- Serratura magnetica SER
- Bloccaggio porte BLOC
- Chiavistello manuale LOQ

NUOVO!



SCONTI PER QUANTITÀ

| | | | |
|-----|--------|-----|--------------|
| Qtà | 1+ | 50+ | 100+ |
| Sc. | Prezzo | -5% | Su richiesta |

| Riferimenti | A | B | C | D | E | F | G | ØM | Prezzo unit. da 1 a 49 |
|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----|---------------------------|
| CHA225-30 | 30 | 15 | 18 | 11 | 19 | 25 | 36 | M5 | 4,75 € |
| CHA225-54 | 54 | 30 | 21 | 13 | 22 | 29 | 42 | M6 | 7,68 € |
| CHA225-78 | 78 | 42 | 31 | 16 | 29 | 40 | 62 | M8 | 14,87 € |

Altri prodotti...



LACT_SS

Leva a camma regolabile, Maschio



HSSss

Vite a spalla di precisione inox ISO7379, Inox ISO 7379



DOMI120

Kit di raccordo, Kit di raccordo XZ



DBL880

Rotella per catena, Serie 880 e 881



BOX-INS-W

Inserto autofilettante, Box kit - Per legno



TBD

Tavola di posizionamento a passo inverso manuale, 40kg



PRF_VTM

Fissaggio, Vite testa martello



T5-BAR

Barra dentata, T5



OPFL_OPPM

Accessorio per indicatori, Flangia



CLM

Attacco per forcella, Corta inox



PDM_PDV

, by metal detectors



GMK17_BR

Morsetto porta guide, Conico doppio

Prodotti correlati



BLOC

Accessori per porte, Arresto per porta



SER

Accessori per porte, Ferra porte a calamita