



# Cerniera ad avvitare con inserto maschiato

## Angolo d'apertura 225°

## CHA

- Cerniera su facciata
- Materiali:  
Cerniera: poliammide rinforzata  
Asse: acciaio zincato  
Inserti: ottone




### Info.

- Venduto a multipli, contattateci

### Accessori

- Serratura magnetica SER
- Bloccaggio porte BLOC
- Chiavistello manuale LOQ

**NUOVO!**



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	50+	100+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Riferimenti	A	B	C	D	E	F	G	ØM	Prezzo unit. da 1 a 49
CHA225-30	30	15	18	11	19	25	36	M5	4,75 €
CHA225-54	54	30	21	13	22	29	42	M6	7,68 €
CHA225-78	78	42	31	16	29	40	62	M8	14,87 €

## Altri prodotti...



MCL

Manicotto di riduzione, Cilindrico - acciaio



ZG1

Ingranaggio dritto in plastica, Plastica lavorata (delrin)



BPLF

Sfera portante alta sporgenza, Leggero



HW\_HT

Guida su semi-binari, Ruota



PRSS0

Piede snodato tutto inox Ø50, Ø 50



RBGpl

Ruota girevole a doppio bloccaggio, Acciaio - gomma grigia



BIM

Pistoncino a molla, miniatura



GLT3-76

Guide telescopiche acciaio, Estensione totale



VAB

Flanged nut for ball screw, For VAB ballscrew



NSB

Supporto standard per manicotto chiuso a sfere, Chiuso - Lungo



BLH40

Rinvio angolare a L, da 3 a 10.30 Nm



UTKswrr

Guida lineare Utilitrack®, Profilo guida a V

## Prodotti correlati



BLOC

Accessori per porte, Arresto per porta



SER

Accessori per porte, Fermaporta a calamita