Cerniera ad avvitare con inserto maschiato

Angolo d'apertura 225°

CHA

- ***Cerniera su facciata***
- *Materiali:*
  Cerniera: poliammide rinforzata
  Asse: acciaio zincato
  Inserti: ottone

Info.


- ***Venduto a multipli, contattateci***


Accessori


- *Serratura magnetica* **SER**
- *Bloccaggio porte* **BLOC**
- *Chiavistello manuale* **LOQ**

NUOVO!









SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	50+	100+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Riferimenti	A	B	C	D	E	F	G	ØM	Prezzo unit. da 1 a 49
CHA225-30	30	15	18	11	19	25	36	M5	4,75 €
CHA225-54	54	30	21	13	22	29	42	M6	7,68 €
CHA225-78	78	42	31	16	29	40	62	M8	14,87 €

Altri prodotti...



NDS20

Connetore di serraggio, Parallela



UCF

Cuscinetto a flangia quadrata in ghisa, Ghisa



NPCR

Morsetto porta fotocellule, Regolabile



D-PAR_SS

Piedino antivibrante parabolico, inox



PAM_SS

Piede snodato con base lamiera, Ø 30 & 40



CHINV2

Cerniera invisibile, Invisibile - Apertura fino a 125°



B3PAN

Panamech, Multi-Beam inox, Inox - con ganascia di serraggio



G0

Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio 20NCD2



NKXR

Cuscinetto combinato senza anello interno, Needle and cylindrical



Q6

Cuscinetto radiale a sfere, Acciaio



NSO

Supporto standard per manicotto aperto a sfere, Aperto - lungo



BPPss

Supporto ritto in lamiera con cuscinetto inox, Inox

Prodotti correlati



BLOC

Accessori per porte, Arresto per porta



SER

Accessori per porte, Fermaporte a calamita