



Cerniera ad avvitare con inserto maschiato

Angolo d'apertura 225°

CHA

- Cerniera su facciata
- Materiali:
Cerniera: poliammide rinforzata
Asse: acciaio zincato
Inserti: ottone




Info.

- Venduto a multipli, contattateci

Accessori

- Serratura magnetica SER
- Bloccaggio porte BLOC
- Chiavistello manuale LOQ

NUOVO!



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	50+	100+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Riferimenti	A	B	C	D	E	F	G	ØM	Prezzo unit. da 1 a 49
CHA225-30	30	15	18	11	19	25	36	M5	4,75 €
CHA225-54	54	30	21	13	22	29	42	M6	7,68 €
CHA225-78	78	42	31	16	29	40	62	M8	14,87 €

Altri prodotti...



VDSQCB

Bloccaggio scorrevole per la regolazione, Piastra di base per profil...



NCT

Giunto di collegamento, Ad angolo fisso



M1

Coppia ruota e vite senza fine, Bronzo



SH0

Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli, Acciaio 20NCD2



PCS50

Pignone a catena - acciaio, 12.7mm (DIN08B-1)



CHAU

Cerniera ad avvitare, 270°



J53

Riduttore coassiale a treni paralleli, da 0.27 a 0.90 - a treni para...



PRF_GAL

Rotella per profilo alluminio, Rotella liscia



UTKpwr

Guida lineare Utilitrack®, Profilo



VTLF

Volantino a 3 lobi, Poliammide - Ottone



UTKpwr

Guida lineare Utilitrack®, Profilo



PITAss

Pistoncino a molla, con maniglia a T

Prodotti correlati



BLOC

Accessori per porte, Arresto per porta



SER

Accessori per porte, Fermoporte a calamita