



## CHAss

## Per porta a incasso

- Superfici lucide
- Cerniera su facciata
- Materiali:  
Corpo: inox 316  
Asse: inox

### Applicazioni

- Industrie farmaceutiche, chimiche, alimentari



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+	25+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Riferimenti	A	B	L	L1	ØF	H	H1	Prezzo unit. da 1 a 5
CHA38-38/SS	38	38	20,5	26	5,5	2	9,5	13,91 €
CHA37-48/SS	37	48	22,0	36	5,5	2	9,5	12,98 €

## Altri prodotti...



PITAss

Pistoncino a molla,  
con maniglia a T



P45

Riduttore a ruota e  
vite senza fine, fino a  
40 Nm



ZG0

Ingranaggio dritto in  
plastica, Plastica  
lavorata (delrin)




DOMI50

Accessori di  
collegamento, Kit di  
fissaggio



P55

Riduttore a ruota e  
vite senza fine, fino a  
57 Nm



RPP3

Cinghia di  
trasmissione RPP,  
RPP3



HDSS

Giunto cardanico -  
inox, Sollecitazioni  
intense



RBNtc

Ruota girevole a foro  
centrale, Acciaio -  
caucciù



CQA20

Accessori per slitta di  
regolazione miniatura,  
20



ACLERP

Rulliera, Con guida  
laterale



KITbuh

Kit di motorizzazione  
24V, Planetario



NPTF30

Morsetto di  
collegamento,  
Distanziale Ø14 a Ø20

**Prodotti correlati**