

# Cerniera ad avvitare estetica **quadrata** **Stock** **Pla**

## CHAE

## Poliammide

### Cerniera ad avvitare

- Materiali:

Ali in PA nero rinforzato FV (30%)

Perno zigrinato Inox 316L



- Resistenza alla corrosione

- Anche in versione simmetrica o asimmetrica

### Vantaggi

- Aspetto esteticamente gradevole

- Angolo di rotazione massimo 270°



Codice	Carico di rottura in trazione F1 (N)	Carico di rottura in taglio F2 (N)	Coppia di serraggio (Nm)
CHAE3030/PA	1200	850	1
CHAE4040/PA	2200	1900	4
CHAE5050/PA	3600	2100	8
CHAE6060/PA	5100	3100	8

Dimensioni in mm

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc. Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta	

Codice	A	B	C	ØD	E	F	G	ØS	Per vite	Stock*	Prezzo unit.
											Da 1 a 5
CHAE3030/PA	30	30	3	3	3,5	18	18	3,2	M3	✓	4,02 €
CHAE4040/PA	40	40	5,2	4	5,7	25	25	5,3	M4	✓	6,07 €
CHAE5050/PA	50	50	5,9	5	6,4	30	30	6,4	M6	✓	8,04 €
CHAE6060/PA	60	60	6,5	6	7	36	36	6,4	M6	✓	7,94 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm