



- Per porta a incasso
- Perno rivettato
- Materiale :
Inox 304
- Finitura lucida

Vantaggi

- Ottima resistenza alla corrosione
- Cerniera economica



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo -10%	-20%	Su richiesta	

Codici	A	B	C	ØD	ØS	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. Da 1 a 5
CHAM5270/SS	52	70	1,2	4	5,2	44	✓	14,84 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

**Inx**

Cerniera fissaggio esterno ad avvitare

In lamiera **inox**, superfici lucide

CHAss

- Cerniera universale per porta a incasso

- Materiali:

Corpo: inox 316



Asse: inox

Applicazioni

- Industrie farmaceutiche, chimiche, agroalimentari

Vantaggi

- Cerniera economica



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+	25+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	A	B	L	L1	ØF	H	H1	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
CHA38-38/SS	38	38	20,5	26	5,5	2	9,5	✓	18,46 €
CHA37-48/SS	37	48	22,0	36	5,5	2	9,5	✓	17,22 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm




- Cerniera universale per porte a incasso
- Apertura fino a 270°
- Fissaggio tramite vite a testa svasata M5 o M6 a norma DIN7991
- Cerniera stampata
- Materiali:

Poliammide nero
Perno Inox

Vantaggi

- Belle finiture

con fori svasati



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prix	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	A	B	C	E1	E2	H	F	ØT	ØP		Prezzo Unit. da 1 a 5
Cerniera quadrata											
CHA1056-U6PA	40	40	25	12,5	12,5	9	5	5,3	4	✓	9,40 €
CHA1056-U10PA	50	50	30	15	15	11,5	6	6,2	6	✓	10,94 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm




- Cerniera universale per porte a incasso
- Apertura fino a 270°
- Fissaggio tramite vite a testa svasata M5, M6 o M8 a norma DIN7991
- Cerniera stampata
- Materiali:

Zamak
Perno Inox

Vantaggi

- Belle finiture

con fori
svasati



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	A	B	C	E1	E2	H	F	ØT	ØP	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 5
Cerniera quadrata											
CHA1056-U6	40	40	25	12,5	12,5	9	5	5,3	4	✓	12,57 €
CHA1056-U10	50	50	30	15	15	11,5	6	6,2	6	✓	13,09 €
CHA1056-U14	60	60	36	18	18	15	8	8,3	8	✓	16,35 €
Cerniera rettangolare											
CHA1056-U18	50	76	30	28	28	11	6	6,2	6	✓	31,35 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm



Cerniera **inox** fissaggio esterno



CHAuss

Con fori svasati

- Cerniera universale per porte a incasso
- Apertura a 270°
- Fissaggio tramite vite a testa svasata M5, M6 o M8 a norma DIN7991
- Finitura grezza
- Cerniera stampata
- Materiali:
Inox 316



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta


Codice	A	B	C	E1	E2	H	F	ØT	ØP	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 5
Cerniera quadrata											
CHA1056-U6SS	40	40	25	12,5	12,5	9	5	5,3	4	✓	30,09 €
CHA1056-U10SS	50	50	30	15	15	11,5	6	6,2	6	✓	32,65 €
CHA1056-U14SS	60	60	36	18	18	15	8	8,3	8	✓	32,86 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

- Cerniera universale per porte a incasso
- Apertura fino a 180°
- Fissaggio tramite dadi
- Cerniera stampata
- Materiali:
 - Zamak
 - Prigionieri inox stampati
 - Perno Inox

Vantaggi

- Belle finiture



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	A	B	C	E1	E2	H	F	ØT	L	ØP	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 5
Cerniera quadrata												
CHA1056-U4	40	40	25	12,5	12,5	9	5	M5	12	4	✓	17,62 €
CHA1056-U8	50	50	30	15	15	11,5	6	M6	15	6	✓	17,49 €
CHA1056-U12	60	60	36	18	18	15	8	M8	14	8	✓	23,16 €
Cerniera rettangolare												
CHA1056-U16	50	76	30	28	28	11	6	M6	12	6	✓	31,75 €
Cerniera rettangolare asimmetrica												
CHA1056-U20	60	90	36	18	45	15	8	M8	14	8	✓	32,89 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm



- Cerniera ad avvitare universale per porte ad incasso
- Materiali:
Alluminio 6060 T5
Perno in plastica
- Finitura anodizzata incolore o nera

Vantaggi

- Aspetto esteticamente gradevole



Anodizzata incolore



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc. Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta	



Codice	A	B	C	ØD	Massa (g)	Finitura	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 5
CHAE6555/AI	65	55	4,5	13	130	Anodizzata incolore	✓	18,08 €
CHAE6555/AN	65	55	4,5	13	130	Anodizzata nera	✓	18,08 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

- Cerniera ad avvitare universale per porte ad incasso
- Materiali:
 - Ali in PA nero rinforzato FV (30%)
 - Perno zigrinato Inox 316L
- Resistenza alla corrosione
- Anche in versione simmetrica o asimmetrica

Vantaggi

- Aspetto esteticamente gradevole
- Angolo di rotazione massimo 270°



Codice	Carico di rottura in trazione F1 (N)	Carico di rottura in taglio F2 (N)	Coppia di serraggio (Nm)
CHAE3030/PA	1200	850	1
CHAE4040/PA	2200	1900	4
CHAE5050/PA	3600	2100	8
CHAE6060/PA	5100	3100	8

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc. Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta	Su richiesta

Codice	A	B	C	ØD	E	F	G	ØS	Per vite	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 5
CHAE3030/PA	30	30	3	3	3,5	18	18	3,2	M3	✓	4,10 €
CHAE4040/PA	40	40	5,2	4	5,7	25	25	5,3	M4	✓	6,19 €
CHAE5050/PA	50	50	5,9	5	6,4	30	30	6,4	M6	✓	8,20 €
CHAE6060/PA	60	60	6,5	6	7	36	36	6,4	M6	✓	8,38 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm



Cerniera fissaggio esterno **rettangolare** **PlaStock**

CHAE Poliammide, finitura estetica

- Cerniera ad avvitare universale per porte ad incasso
- Materiali:
Ali in PA nero rinforzato FV (30%)
Perno zigrinato Inox 316L
- Resistenza alla corrosione
- Anche in versione quadrata o asimmetrica

Vantaggi

- Aspetto esteticamente gradevole
- Angolo di rotazione massimo 270°



Codice	Carico di rottura in trazione F1 (N)	Carico di rottura in taglio F2 (N)	Coppia di serraggio (Nm)
CHAE4080/PA	2200	1900	4
CHAE40120/PA	2200	1900	4
CHAE50100/PA	3600	2100	8
CHAE60120/PA	5100	3100	8

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc. Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta	




Codice	A	B	C	ØD	E	F	G	H	ØS	Per vite	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 5
CHAE4080/PA	40	80	5,2	4	5,7	13,5	25	19	5,3	M4	✓	8,32 €
CHAE40120/PA	40	120	5,2	4	5,7	14,5	25	38	5,3	M4	-	10,29 €
CHAE50100/PA	50	100	5,9	5	6,4	16	30	24	6,4	M6	✓	10,58 €
CHAE60120/PA	60	120	6,5	6	7	18	36	30	6,4	M6	✓	16,86 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

- Cerniera ad avvitare universale per porte ad incasso
- Materiali:
 - Ali in PA nero rinforzato FV (30%)
 - Perno zigrinato Inox 316L
- Resistenza alla corrosione
- Anche in versione quadrata o simmetrica

Vantaggi

- Aspetto esteticamente gradevole
- Angolo di rotazione massimo 270°



Codice	Carico di rottura in trazione F1 (N)	Carico di rottura in taglio F2 (N)	Coppia di serraggio (Nm)
CHAE4060A/PA	2200	2300	4
CHAE4080A/PA	2200	2300	4
CHAE5075A/PA	3600	2500	8
CHAE6090A/PA	5100	4200	8

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc. Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta	

Codice	A	B	C	ØD	E	F	G	H	ØS	Per vite	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 5
CHAE4060A/PA	40	60	5,2	4	5,7	13,5	25	19	5,3	M4	✓	8,10 €
CHAE4080A/PA	40	80	5,2	4	5,7	14,5	25	38	5,3	M4	✓	8,31 €
CHAE5075A/PA	50	75	5,9	5	6,4	16	30	24	6,4	M6	✓	10,29 €
CHAE6090A/PA	60	90	6,5	6	7	18	36	30	6,4	M6	✓	14,42 €

*Nei limiti della disponibilità - Dimensioni in mm

Square decorative screwed hinges



CHAE_{PAC} Polyamide carbon fibre reinforced

- **Square screwed hinge**
- Max opening angle 270°
- To be fastened with M8 countersunk screws to DIN7991
- **Materials**
 - Polyamide 6.6 reinforced 30% carbon fibre
 - Pin 303 stainless steel
- Cycling test: hinge is functional after 10.000 cycles (open/close) for a 80 kg door (dimension 1500 (H) x 750 (W) mm)



NUOVO !



glass fibre reinforced

Advantages

- Aesthetic design
- Stronger and lighter than an equivalent glass fibre polyamide hinge
- Good corrosion resistance (alternative to stainless steel hinges)



DISCOUNTS

Qty	1+	6+	20+	50+
Disc.	List	-5%	-10%	On request

Part number	A	B	C	ØD	E	Weight (g)	Price each 1 to 5
CHAE8080/PAC	80	80	7,8	7	8,3	68	10,70 €

Dimensions in mm