

# Stylish stainless steel screw hinge

## CHAESS

## 316 stainless steel



- Screw hinge
- For right and left mounting
- 180° opening angle
- Fixed using countersunk screws (M5, M6 or M8 according to DIN 7991)
- The visible surface of the hinge has polished satin finish
- Material:  
100% 316 stainless steel

### Advantages

- Stylish visual appearance as the pin is not visible
- Vibration proof
- Vandal proof thanks to welds over the pin at both ends.

*Pin non-accessible*

**Impenetrable**



### DISCOUNTS

Qty	1+	6+	20+	50+
Disc.	List	-5%	-10%	On request

Part number	H	L	A	B	C	ØD	E	F	K	ØG	ØJ	Stock*	Price each 1 to 5
CHAE4042/SS	40	42	25	25	7,5	10,2	10,6	5	3,0	5,2	10,2	✓	30,86 €
CHAE5050/SS	50	50	30	30	10,0	12,0	12,5	6	3,7	6,2	12,4	✓	34,87 €
CHAE6063/SS	60	63	36	36	12,0	15,3	16,6	8	4,9	8,3	16,5	-	41,75 €

All dimensions in mm

## Altri prodotti...



BLHB60

Rinvio angolare, fino a 70 Nm




PITAss

Pistoncino a molla, con maniglia a T



B3PAN

Panamech, Multi-Beam inox, Inox - con ganascia di serraggio



TPEpbd

Ruota per profili alluminio, Girevole con freno



BABPass

Perno autobloccante inox temprato ad anello, Con impugnatura ad




PITAss

Pistoncino a molla, con maniglia a T




DOMI120

Accessori di collegamento, Kit di fissaggio



BETA

Copiglia beta, Beta



RPPM

Cinghia aperta al metro tipo RPP, RPP8 Poliuretano armatura



UCP\_PBT

Cuscinetto ritto polimero inox, polimero e inox



TB\_ECO

Ingranaggio conico - Acciaio C43 - ECO, 3:1



TRMSS

Cremaiera a sezione circolare, Inox - modulo 1-5

## Prodotti correlati



CHAE3030PA

Cerniera ad avvitare estetica quadrata, Poliammide



CHAE6555

Cerniera ad avvitare estetica, Alluminio



CHAEpac

Square decorative screwed hinges, carbon fibre reinforced



CHA1056\_U4

Cerniera ad avvitare, Sezione 40X40