

Stylish stainless steel screw hinge

CHAESS

316 stainless steel



- Screw hinge
- For right and left mounting
- 180° opening angle
- Fixed using countersunk screws (M5, M6 or M8 according to DIN 7991)
- The visible surface of the hinge has polished satin finish
- Material:
100% 316 stainless steel

Advantages

- Stylish visual appearance as the pin is not visible
- Vibration proof
- Vandal proof thanks to welds over the pin at both ends.

Pin non-accessible

Impenetrable



DISCOUNTS

Qty	1+	6+	20+	50+
Disc.	List	-5%	-10%	On request

Part number	H	L	A	B	C	ØD	E	F	K	ØG	ØJ	Stock*	Price each 1 to 5
CHAE4042/SS	40	42	25	25	7,5	10,2	10,6	5	3,0	5,2	10,2	✓	30,86 €
CHAE5050/SS	50	50	30	30	10,0	12,0	12,5	6	3,7	6,2	12,4	✓	34,87 €
CHAE6063/SS	60	63	36	36	12,0	15,3	16,6	8	4,9	8,3	16,5	-	41,75 €

All dimensions in mm

Altri prodotti...



APB_BOU

Asse per morsetti,
Tappo di sicurezza



PTA150

Piede snodato con
base stampata Ø150,
Ø 150




SH0

Ingranaggio elicoidale
ad assi paralleli,
Plastica lavorata
(delrin)



KB_WW

Manicotto chiuso a
sfere di precisione,
Economica



T5M_T10M

Cinghia aperta al
metro tipo T, T5
Poliuretano armatura
in acciaio



D19_D29

Molla di compressione
al metro inox, al
metro




ZBconique

Ingranaggio conico in
plastica, 1:1



ACLEPP

Angolare, 4 fori



IN1

Ingranaggio interno,
Plastica lavorata



AC156-157

Riscontro per chiusura
a leva rigida ad



GP75

Chiusura a leva molla
a trazione



TFR

Tenditore rigido, Fisso

Prodotti correlati



CHAE3030PA

Cerniera ad avvitare
estetica quadrata,
Poliammide



CHAE6555

Cerniera ad avvitare
estetica, Alluminio



CHAEpac

Square decorative
screwed hinges,
carbon fibre
reinforced



CHA1056_U4

Cerniera ad avvitare,
Sezione 40X40