

Stylish stainless steel screw hinge

CHAESS

316 stainless steel



- Screw hinge
- For right and left mounting
- 180° opening angle
- Fixed using countersunk screws (M5, M6 or M8 according to DIN 7991)
- The visible surface of the hinge has polished satin finish
- Material:
100% 316 stainless steel

Advantages

- Stylish visual appearance as the pin is not visible
- Vibration proof
- Vandal proof thanks to welds over the pin at both ends.

Pin non-accessible

Impenetrable



DISCOUNTS

Qty	1+	6+	20+	50+
Disc.	List	-5%	-10%	On request

Part number	H	L	A	B	C	ØD	E	F	K	ØG	ØJ	Stock*	Price each 1 to 5
CHAE4042/SS	40	42	25	25	7,5	10,2	10,6	5	3,0	5,2	10,2	✓	30,86 €
CHAE5050/SS	50	50	30	30	10,0	12,0	12,5	6	3,7	6,2	12,4	✓	34,87 €
CHAE6063/SS	60	63	36	36	12,0	15,3	16,6	8	4,9	8,3	16,5	-	41,75 €

All dimensions in mm

Altri prodotti...




PSG125HC

Ingran. dritto di precisione trattato skiving, Acciaio 20NCD2 cement...



TCC

Tenditore, Acciaio



TPR

Madrevite a passo lungo, Madrevite sola fino a 40mm di corsa per rot...



LVT

Mini martinetto motorizzato 1A, 1 ampere



CHB

Feet, For CHB gearbox



DOMI120

Accessori di collegamento, Piastra



PSG1

Ingranaggio dritto di precisione, Acciaio 20NCD2 cementato temprato



P40

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 118 Nm



PCS50K

Pignone a catena dentatura temprata, 12.7mm (DIN08B-1)



BEAS

Star shaped anti-static handle, Star, anti-static



SCE_SS

Serracavo, Inox



T5-10ECO

Puleggia dentata di posizionamento tipo T, Serie economica - T5 allu...

Prodotti correlati



CHAE3030PA

Cerniera ad avvitare estetica quadrata, Poliammide



CHAE6555

Cerniera ad avvitare estetica, Alluminio



CHAEpac

Square decorative screwed hinges, carbon fibre reinforced



CHA1056_U4

Cerniera ad avvitare, Sezione 40X40