

Stylish stainless steel screw hinge

CHAESS

316 stainless steel



- Screw hinge
- For right and left mounting
- 180° opening angle
- Fixed using countersunk screws (M5, M6 or M8 according to DIN 7991)
- The visible surface of the hinge has polished satin finish
- Material:
100% 316 stainless steel

Advantages

- Stylish visual appearance as the pin is not visible
- Vibration proof
- Vandal proof thanks to welds over the pin at both ends.

Pin non-accessible

Impenetrable



DISCOUNTS

Qty	1+	6+	20+	50+
Disc.	List	-5%	-10%	On request

Part number	H	L	A	B	C	ØD	E	F	K	ØG	ØJ	Stock*	Price each 1 to 5
CHAE4042/SS	40	42	25	25	7,5	10,2	10,6	5	3,0	5,2	10,2	✓	30,86 €
CHAE5050/SS	50	50	30	30	10,0	12,0	12,5	6	3,7	6,2	12,4	✓	34,87 €
CHAE6063/SS	60	63	36	36	12,0	15,3	16,6	8	4,9	8,3	16,5	-	41,75 €

All dimensions in mm

Altri prodotti...



TRMSS

Cremagliera a sezione circolare, Inox - modulo 1-5



PGM52-M4

Maniglia a ponte, Ottone



PDD

Pressore a molla sensore di rilevamento, Con asta di comando per int...



PRF_BR

Elementi di giunzione, Flangia per profilato



M0

Coppia ruota e vite senza fine, Acciaio temprato



METEB

Barre autolubrificanti, Bronzo BP25



CQA20

Slitta di regolazione miniatura, 20




BCA

Ghiera scanalata cilindrica in acciaio, Acciaio



CHMR50

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a



CAB

Cavo di fissaggio, Acciaio galvanizzato



SRG

Chiusura a leva regolabile, Cossa da



RCC_RCX

Rondella sferica - DIN6319, convessa

Prodotti correlati



CHAE3030PA

Cerniera ad avvitare estetica quadrata, Poliammide



CHAE6555

Cerniera ad avvitare estetica, Alluminio



CHAEpac

Square decorative screwed hinges, carbon fibre reinforced



CHA1056_U4

Cerniera ad avvitare, Sezione 40X40