



- Fissaggio esterno ad avvitare
- Apertura 270°
- Materiali :
 POM nero o bianco
 Perno in acciaio inox 304
- Testato su oltre 20.000 cicli di apertura e chiusura

Vantaggi

- Cerniera miniatura, ingombro ridotto
- Mantiene la porta in posizione grazie al suo sistema di autobloccaggio



SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 6+ | 20+ | 50+ |
|------------|-----|------|--------------|-----|
| Sc. Prezzo | -5% | -10% | Su richiesta | |

| Codice | Colore | A | B | C | ØD | F | G | ØS | Coppia di serraggio Massa | | Stock* | Prix Uni. 1 à 5 |
|-----------------|--------|----|----|-----|----|---|----|-----|---------------------------|-----|--------|--------------------|
| | | | | | | | | | (Nm) | (g) | | |
| CHAFR4028/MIN/B | Nero | 40 | 28 | 2,5 | 2 | 5 | 25 | 3,2 | 0,25 | 5 | ✓ | 10,82 € |
| CHAFR4028/MIN/W | Bianco | 40 | 28 | 2,5 | 2 | 5 | 25 | 3,2 | 0,25 | 5 | ✓ | 10,82 € |

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm


Altri prodotti...



CCLSS
Capocorda ad
occhiello, Inox



PTA150
Piede snodato con
base stampata Ø150,
40000N



GLT3-76
Guide telescopiche
acciaio, Estensione
totale



HSS
Vite a spalla di
precisione ISO7379,
Acciaio trattato classe
12.9



SLVlok
Bloccaggio a leva, A
leva verticale / base
verticale



BIMSS
Pistoncino a molla,
Miniatura inox



TB8
Cuscinetto assiale a
rulli cilindrici, Acciaio



V3RA_PTR
Volantino a tre razze,
Poliammide



SMS
Ingranaggio conico
spiroidale, 1:1



VPSS
Volantino a 6 lobi,
Duroplast - Inox



BPPEBLU
Sfera portante Agro,



BIM
Pistoncino a molla,
miniatura

Prodotti correlati



CHAFR-MINI
Cerniera, A frizione



CHAFR
Cerniera, A frizione